



# Ledinaire Lichtleiste

## BN021Z C600

### Ledinaire Lichtleiste, Accessory

Unkompliziert und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire Lichtleiste ganz besonders aus. Die Lichtleiste kann aufgrund horizontal verschiebbarer Montagebügel schnell und einfach montiert werden. Alle Leuchten sind bauseitig mit einer integrierten Durchgangsverdrahtung ausgestattet. Sie kann als Einzeleuchte oder Lichtband verwendet werden, mit starrer oder flexibler Verbindung. Die Opale Abdeckung aus Polycarbonat garantiert ein homogenes Lichtbild ohne sichtbare LED-Punkte. Die Ledinaire Lichtleiste ist die perfekte Lösung im Preiseinstiegssegment für vielfältige Anwendungen.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen            |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Portfolio                           | Good                          |
| Betrieb und Elektrik                |                               |
| Eingangsspannung                    | 300 V                         |
| Netzfrequenz                        | - Hz                          |
| IEC-Schutzklasse                    | -                             |
| Mechanik und Gehäuse                |                               |
| Gesamte Länge                       | 600 mm                        |
| Gesamte Breite                      | 20 mm                         |
| Gesamte Höhe                        | 11 mm                         |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 11 x 20 x 600 mm              |
| Material                            | Polykarbonat                  |
| Schutzart (IP)                      | IP20 [Fernhalten von Fingern] |
| Schlagfestigkeit (IK)               | IK02 [0,2 J Standard]         |
| Zubehörfarbe                        | Weiß                          |

| Winkel                          | -               |
|---------------------------------|-----------------|
| Nettogewicht (Stück)            | 0,029 kg        |
| Genehmigung und Anwendung       |                 |
| CE-Zeichen                      | Ja              |
| EU RoHS-konform                 | Ja              |
| Produktdaten                    |                 |
| Bestell-Produktname             | BN021Z C600     |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | BN021Z C600     |
| Gesamt-Produktcode              | 871951452854399 |
| Bestellcode                     | 52854399        |
| Material-Nr. (12NC)             | 911401846482    |
| Anzahl pro Verpackung           | 1               |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8720169513587   |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 10              |
| EAN Umverpackung                | 8719514528543   |

### Abmessungsskizzen

