



Ledinaire Batten, Accessory

Ledinaire Batten (BN021C) on laadukas ja kustannustehokas runkovalaisin. Toimintavarmojen, energiatehokkaiden ja edullisten Ledinaire-tuotteiden asentaminen on helppoa ja nopeaa, ja valaisimet voidaan asentaa myös jonoon.

Yleistä tietoa

Arvoasteikko	Hinta-laatu
--------------	-------------

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	300 V
Verkkotaajuus	- Hz
Suojausluokka IEC	-

Mekaaniset tiedot ja runko

Kokonaispituus	600 mm
Kokonaisleveys	20 mm
Kokonaiskorkeus	11 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	11 x 20 x 600 mm
Materiaali	Polykarbonaatti
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
Lisävarusteen väri	White
Kulma	-
Nettopaino	0,029 kg

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	BN021Z C600
Tuoteversion nimi	BN021Z C600
EOC-koodi	871951452854399
12NC-koodi	911401846482
12NC-koodi	911401846482
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169513587
Tuotepakkausten määrä laatikossa	10
Laatikon EAN-koodi	8719514528543

Mittapiirros

