



LEDINAIRE BN060C Batten, Accessory

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. La gamme comporte des versions avec module LED intégré (BN013C) et avec tubes LED (BN060C).

Informations générales

Valeur ajoutée	Economique
----------------	------------

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	300 V
Fréquence linéaire	- Hz
Classe de protection CEI	-

Mécanique et boîtier

Longueur totale	600 mm
Largeur totale	20 mm
Hauteur totale	11 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	11 x 20 x 600 mm
Matériaux	Polycarbonate
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Couleur des accessoires	Blanc

Angle	-
Poids net (pièce)	0.029 kg

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	BN021Z C600
Nom de produit complet	BN021Z C600
Code EOC	871951452854399
Code de commande	8720169513587
Code 12NC	911401846482
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8720169513587
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514528543

Schéma dimensionnel

