



# Oprawa Ledinaire

## BN021Z C600

### Oprawa Ledinaire, Accessory

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie klasycznego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Oferujemy oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo oprawy LED. Oprawa jest przeznaczona do oświetlenia przestrzeni ogólnych i wnek. LEDINAIRE BN060C jest ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem LED. Istnieje możliwość instalacji w linii świetlnej.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Tier	Wartość
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	300 V
Częstotliwość linii	- Hz
Klasa ochrony IEC	-
Mechanika i korpus	
Całkowita długość	600 mm
Całkowita szerokość	20 mm
Całkowita wysokość	11 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	11 x 20 x 600 mm
Materiał	poliwęglan
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]

Kolor akcesorium	Biel
Kąt	-
Waga netto (szt.)	0,029 kg
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	BN021Z C600
Pełna nazwa produktu	BN021Z C600
Full EOC	871951452854399
Kod zamówienia	52854399
Materiał Nr (12NC)	911401846482
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169513587
Numerator - Packs per outer box	10

# Oprawa Ledinaire

EAN/UPC – Opakowanie

8719514528543

## Rysunki techniczne

