



Ledinaire väggmonterad gen2

WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350

Ledinaire väggmonterad gen2, All-in, 22 W, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 3000 K, 4000 K

Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 22 W, 100 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Symmetrisk 110°, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP44 | Kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, 3-polig tryckanslutning

Produktdata

| Allmän information | | Line Frequency | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Antal driftdonsenheter | 1 enhet | Line Frequency | 50 or 60 Hz |
| Driftdon ingår | Ja | Ingående ström | 3,28 A |
| Garantitid | 5 år | Ingåendetid | 0,044 ms |
| Ljusteknik | | Strömförbrukning | 22 W |
| Ljusflöde | 1 100 1 700 2 200 lm | Effektfaktor (fraktion) | 0.9 |
| Korrelerad färgtemperatur (Nom) | 3000 4000 K | Anslutning | 3-polig tryckanslutning |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | 100 lm/W | Kabel | - |
| Färgåtergivningsindex | >80 | Antal produkter med MCB (16 A, typ B) | - |
| Ljuskällans färg | Vit | Lämplig för slumpmässig brytning | Nej |
| Optiktyp | Symmetrisk 110° | Skyddsklass IEC | Säkerhetsklass II |
| Armaturens ljusfördelning | 110° | Styrenheter och dimring | |
| Allt-i-ett-typ | All-in, Multi Color Temperature | Dimbar | Nej |
| Drift och elektricitet | | Driftdon/strömenhet/transformator | Strömförsörjningsenhet (på/av) |
| Ingångsspänning | 220–240 V | Styrgränssnitt | - |
| | | Konstant ljusflöde | Nej |

Ledinaire väggmonterad gen2

Mekanik och armaturhus

| | |
|---|---------------------------------|
| Armaturhusets material | Polykarbonat |
| Material i reflektor | Polykarbonat |
| Material i optiken – LOV | Polymetylmetakrylat (PMMA) |
| Optisk kupa/linsmaterial – LOV | Polymetylmetakrylat (PMMA) |
| Fixation material | - |
| Armaturhusets färg | Vit |
| Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV | - |
| Total höjd | 82 mm |
| Total diameter | 350 mm |
| Kod för kapslingsklass | IP44 [Kabelskyddad, stänksäker] |
| Skyddskod för mekanisk påverkan | IK03 [0.3 J] |
| Nettovikt (styck) | 0,630 kg |

Användning och godkännande

| | |
|-----------------------------------|--|
| Glödtrådstest | Temperatur 650 °C, under 30 s |
| Säkerhetsmärkning, antändlighet | För montering på normalt lättantändliga ytor |
| CE-märkning | Ja |
| ENEC-märkning | - |
| EU RoHS-kompatibel | Ja |
| Prestanda omgivningstemperatur Tq | 25 °C |
| Flimmervärde (PstLM) | 1 |
| Omgivningstemperatur | -20 °C till +40 °C |

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Tolerans för ljusflöde | +/-10% |
| Initial kromaticitet | (0.40,0.40) SDCM<5 |
| Energiförbrukningstolerans | +/-10% |

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

| | |
|--|-------|
| Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim | 7,5 % |
| Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar | L70 |


Hållbarhetsdata

| | |
|-----------------------|---|
| Sustainability rating | Unclassified |
| Reparationsklass | Reparationsklass D, den här produkten är inte avsedd att repareras. |

Produktdata

| | |
|---|-------------------------------------|
| Beställningsproduktnamn | WLO60V gen2 11_22S/830_840 PSU D350 |
| Fullständigt produktnamn | WLO60V gen2 11_22S/830_840 PSU D350 |
| Full EOC | 872016976752299 |
| Beskrivning av lokal kod | 7028393 |
| Beställningsnummer | 911401846687 |
| Materialnummer (12NC) | 911401846687 |
| Lokal kod | 7028393 |
| Räknare – antal per förpackning | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/fodral | 8720169767522 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 10 |
| EAN/UPC - Hölje | 8720169767607 |

Måttskiss



WLO60 D350

Ledinaire väggmonterad gen2

