



CoreLine Batten

BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600

CoreLine Batten, BATTEN, All-in, 17 W, 10.8 W, L600, 1500 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, Opálové, IP20/40

Či ide o nové budovy, alebo renováciu existujúceho priestoru, zákazníci chcú riešenia osvetlenia, ktoré poskytujú kvalitné svetlo a výrazné úspory nákladov na energiu a údržbu. Nový rad lištových svietidiel diódových produktov CoreLine Batten možno použiť ako náhradu za tradičné lištové svietidlá so žiarivkami. Proces výberu, montáže a údržby je veľmi jednoduchý – je to jednoduchá výmena.

Varovanie a ochrana

- Produkt má krytie IPX0, čiže nie je chránený pred vniknutím vody, preto dôrazne odporúčame adekvátnu kontrolu prostredia, do ktorého sa bude svietidlo inštalovať
- V prípade neuposlušnosti vyššie uvedeného odporúčania a vystavenia svietidiel vniknutiu vody spoločnosť Signify nemôže garantovať bezpečnú prevádzku a záruka na produkt stráca platnosť

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Merný výkon (menovitý) (nom.)	
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka		140 lm/W
Vrátane napájača	Áno	Index podania farieb (CRI)	80
Hodnotový rebriček	Výkon	Farba svetelného zdroja	830 teplá biela, 840 neutrálna biela
Trieda možností servisu	Trieda C, svietidlo bez servisovateľných dielov, bez možnosti opravy	Typ optiky	Symetrická
Záručná lehota	5 rokov	Rozptyl svetelného lúča svietidla	120°
Hodnotenie trvalej udržateľnosti	Unclassified	Typ „všetko v jednom“	All-in, Multi Color Temperature All-in, Multi Lumen
Svetelné technické		Prevádzkové a elektrické	
Svetelný tok	1 500 2 400 lm	Vstupné napätie	220 až 240 V
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 4000 K	Sietová frekvencia	50 to 60 Hz
		Nárazový prúd	8,3 A

CoreLine Batten

Čas zapínania	0,345 ms
Spotreba	17 10,8 W
Účinnosť (zlomok)	0.9
Zapojenie	Zástrčný konektor, 3-pólový
Kábel	-
Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B	25
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Prekáblovanie cez priechodku	Jednoduché pripojenie a odnímateľný kryt na jednofázové priechodné vedenie (vnútorné vedenie nie je súčasťou dodávky)

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Driver/napájacia jednotka/transformátor	Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté)
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Kov – plast
Materiál reflektora	Polykarbonát
Optický materiál	Polykarbonát
Materiál optického krytu	Polykarbonát
Materiál upevnenia	Oceľ
Farba telesa	Biela
Povrchová úprava optického krytu	Opáľové
Celková dĺžka	600 mm
Celková šírka	65 mm
Celková výška	65 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	65 x 65 x 600 mm
Krytie IP	IP20/40 [Ochrana pred dotykou rukou, ochrana pred dotykou káblom]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK04 [0,5 J, štandardné plus]
Montáž	Strop Prísadené Závesné Konzola na nástennú montáž
Čistá hmotnosť (kus)	0,620 kg

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
-------------------	------------------------------

Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Rozsah okolitých teplôt	-20 až +40 °C

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	-10%, +15%
Počiatková chromatickosť	(0.43,0.40) SDCM≤3
Tolerancia spotreby	+/-10%
Štandardná odchýlka zhody farieb (McAdamova elipsa)	SDCM≤3

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)


Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h	5 %
Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 100 000 h	10 %
Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h	L80
Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 100 000 h	-

Údaje o produkte


Objednávkový názov produktu	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600
Úplný názov produktu	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600
Úplný kód produktu	872016976839099
Objednávkový kód	76839099
Č. materiálu (12NC)	911401850487
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8720169768390
Čitateľ – počet balení v krabici	8
EAN/UPC – balenie	8720169768475

CoreLine Batten

Rozmerový obrázok



Fotometrické údaje



Polar Normal (separate) - null - 911401850487

