



Subsistema del panel solar

270Wp 42V Monocrystalline PV panel

Gama de paneles solares de 20 W a 325 W especialmente diseñados para la iluminación solar vial, la iluminación de proyección y los sistemas solares internos de Philips

Datos del producto

Información general	
Nivel	Valor

Operación y aspectos eléctricos	
Tipo de panel	Monocrystalino
Voltaje del panel	42 V
Potencia en vatios máxima del panel	270 W

Mecánica y carcasa	
Longitud total	1.725 mm
Ancho total	770 mm
Altura total	3,5 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	4 x 770 x 1725 mm
Peso neto (pieza)	14,490 kg

Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a 85 °C

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	270Wp 42V Monocrystalline PV panel
Nombre del producto completo	270Wp 42V Monocrystalline PV panel
Código del pedido	911401857102
N.º de material (12NC)	911401857102
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	31

