



Panel LED SmartBright RC048 amplio voltaje

RC048B LED42S/840 100-277 W59L59 LA

Panel LED SmartBright RC048 amplio voltaje, 34 W, 4260 lm, 4000 K

El panel SmartBright LED es la solución de LED más económica para proporcionar una iluminación confiable y calificada en áreas de trabajo; además, posee larga vida útil y crea un ambiente de oficina más brillante y saludable.

Advertencias y seguridad

- Para uso en interiores únicamente
- El luminario no se debe usar o almacenar en un entorno corrosivo donde haya presencia de materiales peligrosos, como azufre, cloro, ftalato, etc.

Datos del producto

Información general		Índice de producción de color (IRC)	
Fuente de luz reemplazable	No		≥80
Controlador incluido	Sí	Operación y aspectos eléctricos	
Nivel	Valor	Voltaje de entrada	100 a 277 V
		Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
		Corriente de irrupción	10,24 A
		Tiempo de irrupción	0,027 ms
Información técnica sobre la luz		Consumo de energía	34 W
Flujo luminoso	4.260 lm	Factor de potencia (fracción)	0.9
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K	Conexión	Unidad de conexiones de 2 polos
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	125 lm/W		

Panel LED SmartBright RC048 amplio voltaje

Cable	-
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II

Controles y atenuación

Regulable	-
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Fuente de alimentación
Salida lumínica constante	No

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Color de la carcasa	Blanco
Altura total	34 mm
Código de protección de ingreso	IP20/40 [Protección para los dedos, protección para cables]
Peso neto (pieza)	1,350 kg

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	-10 a +35 °C
-------------------------------	--------------

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%
-------------------------------	-------------

Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
-----------------------------------	--------

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Vida útil media L70B50	50.000 hora(s)
------------------------	----------------

Información del producto

Nombre del producto del pedido	RC048B LED42S/840 100-277 W59L59 LA
Nombre del producto completo	RC048B LED42S/840 100-277 W59L59 LA
Full EOC	872016951365599
Código del pedido	911401857385
N.º de material (12NC)	911401857385
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169513655
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8720169513730

