

# PHILIPS

## Lighting



# SmartBright Pro Downlight gen2

## DN068B G2 LED4/840 PSU D75

SmartBright Pro Downlight gen2, 3.8 W, 400 lm, 4000 K, 110° ışın açısı, Dokulu, IP20 (IP44 ön)

SmartBright Pro Downlight, gömme montaj özelliğiyle çeşitli uygulamalar için uygun, güvenilir aydınlatma performansı sunar. D75'ten D200'e uzanan tam kesim çapı aralığı, 3000K, 4000K ve 6500K değerlerini kapsayan tam CCT aralığı, 400 lm'den 2000 lm'ye uzanan lümen çıkışı ve düşük titreşimli aydınlatmanın sunduğu göz konforu, şık tasarımıyla birlikte ürünü daha da cazip kılar.

### Ürün veri

Genel Bilgiler		Optik sistem türü	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	110°
Sürücü	EB [Elektronik]	Birleşik parlama derecesi CEN	32
Tertibat dahildir	Evet	<b>Çalıştırma ve Elektrik</b>	
Işık kaynağı motoru türü	LED	Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Değer merdiveni	Değer	Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Garanti süresi	3 yıl	Güç Tüketimi	3.8 W
<b>Işık Teknik Ayrıntılar</b>		Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Işık Akısı	400 lm	Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K	Kablo	2x0,75 mm² Fişsiz 0,1 m uzunluğunda kablo
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	105 lm/W	MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	-
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Rastgele anahtara uygun	Hayır
Işık kaynağı sayısı	1	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Işık kaynağının ışın açısı	110 °		
Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz		

## SmartBright Pro Downlight gen2

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	-
Kontrol arayüzü	-
Maksimum dim seviyesi	Yok

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Polikarbon
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Beyaz
Montaj cihazı	Gömülü montaj kutusu, yuvarlak
Optik kapak kaplaması	Dokulu
Genel yükseklik	35 mm
Toplam çap	90 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 (IP44 ön)
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03 [0,3 J]
Optik kapak tipi	Polikarbon mikro lensli optik
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,050 kg

Onay ve Uygulama	
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Hayır

ENEC işareti	-
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Fotobiyolojik risk teknik özelliği	0,2 m
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C


### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.38, 0.38) SDCM≤6
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

### Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	DN068B G2 LED4/840 PSU D75
Tam ürün adı	DN068B G2 LED4/840 PSU D75
Tam ürün kodu	872110330215199
Sipariş kodu	30215199
Malzeme No. (12NC)	911401861387
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8721103302151
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	40
EAN/UPC - Kutu	8721103302427

## Boyutlu çizim



DN068B D75

