

PHILIPS

Lighting



SmartBright Pro Downlight gen2

DN068B G2 LED9/830 PSU D125

SmartBright Pro Downlight gen2, 8 W, 855 lm, 3000 K, 110° ışın açısı, Dokulu, IP20 (IP44 ön)

SmartBright Pro Downlight, gömme montaj özelliğiyle çeşitli uygulamalar için uygun, güvenilir aydınlatma performansı sunar. D75'ten D200'e uzanan tam kesim çapı aralığı, 3000K, 4000K ve 6500K değerlerini kapsayan tam CCT aralığı, 400 lm'den 2000 lm'ye uzanan lümen çıkışı ve düşük titreşimli aydınlatmanın sunduğu göz konforu, şık tasarımıyla birlikte ürünü daha da cazip kılar.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Optik sistem türü	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	110°
Sürücü	EB [Elektronik]	Birleşik parlama derecesi CEN	32
Tertibat dahildir	Evet	Çalıştırma ve Elektrik	
Işık kaynağı motoru türü	LED	Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Değer merdiveni	Değer	Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Garanti süresi	3 yıl	Kalkış Akımı	7 A
Işık Teknik Ayrıntıları		Ani akım süresi	0,0216 ms
Işık Akısı	855 lm	Güç Tüketimi	8 W
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K	Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	105 lm/W	Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Kablo	2x0,75 mm ² Fişsiz 0,1 m uzunluğunda kablo
Işık kaynağı sayısı	1	MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	360
Işık kaynağının ışın açısı	110 °	Rastgele anahtara uygun	Hayır
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz		

SmartBright Pro Downlight gen2

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	-
Kontrol arayüzü	-
Maksimum dim seviyesi	Yok
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Polikarbon
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Beyaz
Montaj cihazı	Gömülü montaj kutusu, yuvarlak
Optik kapak kaplaması	Dokulu
Genel yükseklik	35 mm
Toplam çap	145 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 (IP44 ön)
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03 [0,3 J]
Optik kapak tipi	Polikarbon mikro lensli optik
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,080 kg
Onay ve Uygulama	
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

CE işareti	Hayır
ENEC işareti	-
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Fotobiyolojik risk teknik özelliği	0,2 m
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C


Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.44, 0.40) SDCM≤6
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	DN068B G2 LED9/830 PSU D125
Tam ürün adı	DN068B G2 LED9/830 PSU D125
Tam ürün kodu	872110330223699
Sipariş kodu	30223699
Malzeme No. (12NC)	911401862187
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8721103302236
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	40
EAN/UPC - Kutu	8721103302502

Boyutlu çizim



SmartBright Pro Downlight gen2

