Poste de iluminação solar Essential SmartBright

BPC010 LED30/MCT Solar post top

Uma gama de postes solares tudo em um com recurso exclusivo de temperatura de cor selecionável

Avisos e Segurança

- Instale o produto em um local com luz solar adequada, sem sombras de árvores, edifícios, paredes, etc. para um carregamento mais rápido da bateria

Dados do produto

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Escala de valor	Valor
Período de garantia	1 anos

Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	3.000 lm
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	3000 4000 6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	165 lm/W
Color rendering index (CRI)	70

Dados elétricos e de operação	
Tipo de bateria	Fosfato Ferro Lítio
Amperes-hora da bateria	14.4 Ah
Tensão da bateria	3.2 V
Tipo de painel	Policristalino
Tensão do painel	4.5 V
Potência de pico do painel	13 W
Tipo de conexão em rede	Fora do grid

Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Configurabilidade	Não configurável
Perfil de dimerização solar	Pre-configured

Dados mecânicos e de compartimento	
Cor do compartimento	Cinza
Comprimento geral	420 mm
Largura total	420 mm
Altura geral	123 mm
Diâmetro total	420 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	123 x 420 x 420 mm

Poste de iluminação solar Essential SmartBright

Material	Policarbonato
Local da bateria	In built
Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Tipo de acessório de difusor ótico	Policarbonato
Peso líquido (peça)	2,800 kg

Aprovação e aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	0 °C a 55 °C

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Vida útil média L70B50	25.000 hora(s)

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BPC010 LED30/MCT Solar post top
Nome do produto completo	BPC010 LED30/MCT Solar post top
Full EOC	692382866937999
Descrição do código local	LUMINARIA LED BPC010LED30/ MCTSolarpostto
Código de encomenda	911401863202
Nº do material (12NC)	911401863202
Código local	911401863202
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	6923828669379
Numerador SAP — Embalagens por exterior	2
EAN/UPC – caixa	6923828669416

Desenho dimensional



© 2024 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.