



# SmartBright G3 LED Floodlight

## BVP151 LED84/CW PSU 70W SWB G3 GM

SmartBright G3 LED Floodlight, 8400 lm, 70 W, 865 ánh sáng ban ngày mát, 110°, Cấp an toàn I, Giá neo

SmartBright G3 LED Floodlight là sản phẩm kế thừa mới, sở hữu vỏ nhôm đúc chắc chắn, phù hợp với ứng dụng ngoài trời thông thường. Đèn mang lại hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng vượt trội.

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh đèn	
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị	Khu vực được chiếu sáng hiệu quả	0,038 m <sup>2</sup>
Bộ điều khiển	-		
Bao gồm bộ điều khiển	Có		
Loại nguồn sáng	LED		
Thang giá trị	Giá trị		
Thời hạn bảo hành	3 năm		
Thông tin kỹ thuật về đèn		Vận hành và điện	
Quang thông	8.400 lm	Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	6500 K	Tần số dòng	50 or 60 Hz
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	120 lm/W	Dòng khởi động	3,64 A
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80	Thời gian khởi động	0,0222 ms
Số lượng nguồn sáng	1	Mức tiêu thụ điện	70 W
Góc chiếu của nguồn sáng	110 °	Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.95
Màu sắc nguồn sáng	865 ánh sáng ban ngày mát	Kết nối	Dây đi ra
Loại chóa quang học	Góc rộng	Cáp	Cáp 1,0 m không có phích cắm 3 cực
		Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	31
		Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không áp dụng
		Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

# SmartBright G3 LED Floodlight

<b>Điều khiển và điều chỉnh độ sáng</b>	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Giao diện điều khiển	-
Độ mờ tối đa	Không áp dụng

<b>Cơ khí và vỏ đèn</b>	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Vật liệu đèn phản chiếu	Polycarbonate
Vật liệu chóa quang học	Thủy tinh
Vật liệu chụp quang học	Kính cường lực
Màu vỏ đèn	Xám
Thiết bị lắp đặt	Giả neo
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trong suốt
Chiều dài tổng thể	286 mm
Chiều rộng tổng thể	203 mm
Chiều cao tổng thể	29 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	29 x 203 x 286 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J bảo vệ khỏi phá hoại]
Kiểu chụp quang học	Thủy tinh
Trọng lượng tịnh (Bộ)	1,480 kg

<b>Phê duyệt và ứng dụng</b>	
Thử nghiệm sợi dây phát sáng	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy

Đấu CE	Không
Đấu ENEC	-
Rủi ro quang học	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Thông số kỹ thuật về rủi ro quang học	0,2 m
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Nhiệt độ môi trường hiệu quả Tq	25 °C
Nhiệt độ môi trường cho phép	-25 đến +40°C


  

<b>Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)</b>	
Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	(0.31, 0.34) SDCM≤5
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

<b>Dữ liệu sản phẩm</b>	
Tên sản phẩm đặt hàng	BVP151 LED84/CW PSU 70W SWB G3 GM
Tên sản phẩm đầy đủ	BVP151 LED84/CW PSU 70W SWB G3 GM
Mã sản phẩm đầy đủ	872016973248399
Mã đơn hàng	911401865286
Số vật liệu (12NC)	911401865286
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8720169732483
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
EAN/UPC - Vỏ	8720169732568

## Bản vẽ kích thước



## SmartBright G3 LED Floodlight

