

PHILIPS

Lighting



BRP121

BRP121 G2 LED70/NW 50W 220-240V GM

BRP121, 7000 lm, 50 W, 740 nötr beyaz, Güvenlik sınıfı I, 48 ila 60 mm çap için yandan giriş

Bu Philips yol aydınlatması, genel profesyonel uygulamalara uygun, üstün özelliklere sahip, yüksek dayanıklılık sunan ve az bakım gerektiren bir üründür. Gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz güvenilir bir ürün.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Çalıştırma ve Elektrik	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Sürücü	EB [Elektronik]	Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Tertibat dahildir	Evet	Kalkış Akımı	35 A
Işık kaynağı motoru türü	LED	Ani akım süresi	0,033 ms
Değer merdiveni	Değer	Güç Tüketimi	50 W
Garanti süresi	3 yıl	Güç Faktörü (Kesir)	0.95
Işık Teknik Ayrıntıları		Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Işık Akısı	7.000 lm	Kablo	3 kutuplu fişsiz kablo
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K	MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	11
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	140 lm/W	Rastgele anahtara uygun	Hayır
Renk oluşturma dizini (CRI)	≥70	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Işık kaynağı sayısı	1	Kontroller ve Dim Etme	
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz	Dim Edilebilir	-
Optik sistem türü	Geniş ışınli ikili asimetrik optik	Kontrol arayüzü	-
Birleşik parlama derecesi CEN	Not applicable	Maksimum dim seviyesi	Yok
Etkili projeksiyon alanı	0,052 m ²	Mekanik ve Muhafaza	
		Muhafaza Malzemesi	Dökme alüminyum

BRP121

Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Gri
Montaj cihazı	48 ila 60 mm çap için yandan giriş
Optik kapak kaplaması	Buzlu
Toplam uzunluk	454 mm
Genel genişlik	135 mm
Genel yükseklik	81 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	81 x 135 x 454 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Optik kapak tipi	Lens
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,280 kg

Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	-
CE işareti	Hayır
ENEC işareti	-
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Fotobiyolojik risk teknik özelliği	0,2 m
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	35 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 °C ila 50 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	-10% / +10%
Başlangıç renk türü	(0.382,0.380) SDCM<5
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BRP121 G2 LED70/NW 50W 220-240V GM
Tam ürün adı	BRP121 G2 LED70/NW 50W 220-240V GM
Tam ürün kodu	872110330387500
Sipariş kodu	30387500
Malzeme No. (12NC)	911401866887
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8721103303875
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8721103303875

Boyutlu çizim

