



BRP121

BRP121 G2 LED70/CW 50W 220-240V GM

BRP121, 7000 lm, 50 W, 765 soğuk gün ışığı, Güvenlik sınıfı I, 48 ila 60 mm çap için yandan giriş

Bu Philips yol aydınlatması, genel profesyonel uygulamalara uygun, üstün özelliklere sahip, yüksek dayanıklılık sunan ve az bakım gerektiren bir üründür. Gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz güvenilir bir ürün.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Sürücü	EB [Elektronik]
Tertibat dahildir	Evet
Işık kaynağı motoru türü	LED
Değer merdiveni	Değer
Garanti süresi	3 yıl
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	7.000 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	140 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	≥70
Işık kaynağı sayısı	1
Işık kaynağı rengi	765 soğuk gün ışığı
Optik sistem türü	Geniş ışınlı ikili asimetrik optik
Birleşik parlama derecesi CEN	Not applicable
Etkili projeksiyon alanı	0,052 m ²

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Kalkış Akımı	35 A
Ani akım süresi	0,033 ms
Güç Tüketimi	50 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.95
Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Kablo	3 kutuplu fişsiz kablo
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	11
Rastgele anahtara uygun	Hayır
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	-
Kontrol arayüzü	-
Maksimum dim seviyesi	Yok
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Dökme alüminyum

BRP121

Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Gri
Montaj cihazı	48 ila 60 mm çap için yandan giriş
Optik kapak kaplaması	Buzlu
Toplam uzunluk	454 mm
Genel genişlik	135 mm
Genel yükseklik	81 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	81 x 135 x 454 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Optik kapak tipi	Lens
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,280 kg

Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	-
CE işareti	Hayır
ENEC işareti	-
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Fotobiyolojik risk teknik özelliği	0,2 m
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	35 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 °C ila 50 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	-10% / +10%
Başlangıç renk türü	(0.312,0.328) SDCM<5
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BRP121 G2 LED70/CW 50W 220-240V GM
Tam ürün adı	BRP121 G2 LED70/CW 50W 220-240V GM
Tam ürün kodu	872110330388200
Sipariş kodu	30388200
Malzeme No. (12NC)	911401866987
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8721103303882
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8721103303882

Boyutlu çizim

