



CoreLine Industriarmatur, Accessory, Stål

CoreLine Industriarmatur lever op til løftet om innovative, brugervenlige armaturer i høj kvalitet. Coreline Industriarmatur er et pålideligt, effektivt lysarmatur med en meget lang levetid, som fås i to versioner for at imødekomme forskellige anvendelsesformål. Det ammoniakbestandige og forseglede lysarmatur (PMMA-rør) er velegnet til belysningsløsninger til dyr, kreaturer og fødevarer, mens PC-versionen tilbyder et moderne og industrielt design, der er velegnet til mange forskellige typer almen belysning. Begge versioner har høj beskyttelse mod støv, vand og stød, hvilket gør dem relevante til specifikke anvendelser. CoreLine Industriarmatur WT210C-lysarmaturer giver energibesparelser og mindre vedligeholdelse. Samtidig kan de installeres på næsten ingen tid og uden værktøj, takket være forudinstalleret ledningsgennemføring og et eksternt stik, hvilket betyder, at lysarmaturet ikke skal åbnes. Disse vandtætte belysningsløsninger er fleksible at montere i loftet eller ophængt i både indendørs og udendørs miljøer.

Generelle oplysninger

Værditrappe	ydelse
-------------	--------

Drift og el

Indgangsspænding	- V
Linjefrekvens	- Hz
Beskyttelsesklasse IEC	-


Mekanik og armaturhus

Samlet højde	1.000 mm
Samlet diameter	15 mm
Materiale	Rustfrit stål
Kode for indtrængningsbeskyttelse	-
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	-
Farve på tilbehør	Stål
Nettovægt (stykke)	0,080 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

Målskitse



Produktdata

Ordreproduktnavn	WT210Z SW2
Det fulde produktnavn	WT210Z SW2
Full EOC	871951495610099
Ordrekode	911401867784
Materialenr. (12NC)	911401867784
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514956100
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	100
EAN/UPC – kasse	8719514956124

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Tender text	Tender_Text_911401867784_da_DK.txt	Download 