



# CoreLine tubular estanque

## WT210Z SC

CoreLine tubular estanque, Accessory, Aço

CoreLine Tubular Waterproof cumpre a promessa da CoreLine de luminárias inovadoras, fáceis de utilizar e de alta qualidade. Uma luminária fiável, eficiente e com uma vida útil muito longa, a CoreLine Tubular Waterproof apresenta-se em duas versões para atender a diversas necessidades de aplicação. A luminária resistente ao amoníaco e selada (tubo PMMA) é indicada para iluminação de animais, pecuária e aplicações alimentares, enquanto a versão em PC apresenta um design moderno e industrial, adequado para uma ampla gama de aplicações gerais de iluminação. Ambas as versões incluem uma proteção significativa contra poeiras, água e impactos, o que as torna relevantes para aplicações específicas. As luminárias CoreLine Tubular Waterproof WT210C prometem poupança de energia e menos manutenção. Ao mesmo tempo, podem ser instaladas rapidamente e sem ferramentas, graças à cablagem de passagem pré-instalada e a um conector externo, o que dispensa a abertura da luminária. Estas luminárias à prova de água são flexíveis para montagem em tetos ou para suspensão, tanto em ambientes interiores como exteriores.

### Dados do produto

|                                                 |             |                                                  |                   |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Informações gerais</b>                       |             | <b>Classe de proteção IEC</b>                    |                   |
| Escala de valor                                 | Performance | -                                                |                   |
| <b>Funcionamento e caraterísticas elétricas</b> |             | <b>Características mecânicas e compartimento</b> |                   |
| Tensão de entrada                               | - V         | Comprimento global                               | 28,8 mm           |
| Frequência de linha                             | - Hz        | Largura total                                    | 18,6 mm           |
|                                                 |             | Altura total                                     | 1.000 mm          |
|                                                 |             | Dimensões (Altura x largura x profundidade)      | 1000 x 19 x 29 mm |

CoreLine tubular estanque

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Material                                    | Aço inoxidável |
| Código de proteção de entrada               | -              |
| Código de proteção mecânica contra impactos | -              |
| Cor do acessório                            | Aço            |
| Peso líquido (Peça)                         | 0,170 kg       |

Aprovação e aplicação

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Marca CE                       | Sim |
| Em conformidade com RoHS da UE | Sim |

Dados do produto

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Nome de produto da encomenda | WT210Z SC |
|------------------------------|-----------|

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Nome do produto completo                  | WT210Z SC       |
| Código do produto completo                | 871951495611799 |
| Código de encomenda                       | 95611799        |
| N.º material (12NC)                       | 911401867884    |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1               |
| EAN/UPC – Produto/caixa                   | 8719514956117   |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 100             |
| EAN/UPC – Caso                            | 8719514956131   |

Desenho dimensional

