

PHILIPS

Lighting



StreetStar Gen2

BRP245 LED202/WW 150W DMO PSU

StreetStar Gen2, 20200 lm, 150 W, 730 sıcak beyaz, Güvenlik sınıfı I, 48 ila 60 mm çap için yandan giriş

StreetStar Gen2, enerji tasarruflu, uygun maliyetli, ince ancak sağlam tasarımıyla sokak aydınlatmasına büyük değer katıyor. Güvenilir ve sürdürülebilir bir aydınlatma çözümü arayan belediyeler ve işletmeler için mükemmel bir seçenektir. StreetStar Gen2 benzersiz değer ve performans sunuyor.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Sürücü	EB [Elektronik]
Tertibat dahildir	Evet
Işık kaynağı motoru türü	LED
Değer merdiveni	Değer
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	20.200 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	135 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	≥70
Işık kaynağı rengi	730 sıcak beyaz
Etkili projeksiyon alanı	0,104 m ²
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Kalkış Akımı	54 A
Güç Tüketimi	150 W

Güç Faktörü (Kesir)	0.95
Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Kablo	3 kutuplu fişsiz kablo
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Sabit
Kontrol arayüzü	-
Maksimum dim seviyesi	Yok
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Dökme alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbon
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Cam
Muhafaza Rengi	RAL7040
Montaj cihazı	48 ila 60 mm çap için yandan giriş
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	655 mm

StreetStar Gen2

Genel genişlik	210 mm
Genel yükseklik	81 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	81 x 210 x 655 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [6 J]
Optik kapak tipi	Temperlenmiş cam
Net Ağırlık (Parça Baş)	2,250 kg

Onay ve Uygulama

Alev alma işareti	-
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	35 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Başlangıç renk türü	(0.33.0.40) SDCM<5
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BRP245 LED202/WW 150W DMO PSU
Tam ürün adı	BRP245 LED202/WW 150W DMO PSU
Tam ürün kodu	872110330417900
Sipariş kodu	30417900
Malzeme No. (12NC)	911401868487
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8721103304179
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8721103304179

Boyutlu çizim

