

# PHILIPS

## Lighting



# SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör

## BVP158 LED12/WW\_NW\_CW PSU 10W SWB GM

SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör, 1100 lm, 1200 lm, 10 W, 3000K/4200K/6500K, 110°, Güvenlik sınıfı I, Montaj ayağı

SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör aydınlatması kompakt ve dayanıklı bir tasarımla sunulur. Genel dış mekan uygulamalarına uygun, sağlam döküm alüminyum gövdeye sahip yeni bir seridir. Müşterilerin farklı gereksinimlerini daha iyi karşılar, ürün seçiminde daha fazla zaman tasarrufu sağlar, seçilebilir CCT özelliği bulunmaktadır.

### Ürün veri

Genel Bilgiler		Optik sistem türü	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite		Geniş ışın
Sürücü	-	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	110°
Tertibat dahildir	Evet	Etkili projeksiyon alanı	0,005 m <sup>2</sup>
Işık kaynağı motoru türü	LED	<b>Çalıştırma ve Elektrik</b>	
Değer merdiveni	Değer	Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Garanti süresi	3 yıl	Hat Frekansı	50 or 60 Hz
<b>Işık Teknik Ayrıntıları</b>		Kalkış Akımı	0,78 A
Işık Akısı	1.100 1.200 lm	Ani akım süresi	0,00648 ms
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 4200 6500 K	Güç Tüketimi	10 W
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	110 120 lm/W	Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Işık kaynağı sayısı	1	Kablo	3 kutuplu fişsiz 1,0 m uzunluğunda kablo
Işık kaynağının ışın açısı	110 °	MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	218
Işık kaynağı rengi	3000K/4200K/6500K	Rastgele anahtara uygun	Yok

## SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
<b>Kontroller ve Dim Etme</b>	
Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arayüzü	-
Maksimum dim seviyesi	Yok
<b>Mekanik ve Muhafaza</b>	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Reflektör malzemesi	Polikarbon
Optik sistem malzemesi	Cam
Optik kapak malzemesi	Temperlenmiş cam
Muhafaza Rengi	Gri
Montaj cihazı	Montaj ayağı
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	130 mm
Genel genişlik	85 mm
Genel yükseklik	31 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	31 x 85 x 130 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK07 [2 J güçlendirilmiş]
Optik kapak tipi	Cam
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,250 kg
<b>Onay ve Uygulama</b>	
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

CE işareti	Hayır
ENEC işareti	-
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiyolojik risk teknik özelliği	0,2 m
EU RoHS ile uyumludur	Hayır
Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	-25 - +40 °C


### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.44, 0.40) SDCM <5;(0.31, 0.34) SDCM≤5
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

### Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVP158 LED12/WW_NW_CW PSU 10W SWB GM
Tam ürün adı	BVP158 LED12/WW_NW_CW PSU 10W SWB GM
Tam ürün kodu	872016973280399
Sipariş kodu	73280399
Malzeme No. (12NC)	911401871286
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169732803
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	24
EAN/UPC - Kutu	8720169732889

### Boyutlu çizim



## SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör

