



CoreLine Wand- und Deckenleuchte

WL140Z Deco Ring BK

- V, Schwarz

Sanieren Sie mit unserer neuen CoreLine All-in 9-in-1 Wand- und Deckenleuchte – die allrounder Beleuchtungslösung für jede Anwendung! Mit bis zu neun Lichteinstellungen in einer Leuchte kann auf verschiedene Gegebenheiten vor Ort individuell eingegangen werden. Mit einem Leuchtenlichtstrom von 1.400 bis 4.000 Lumen und einem Farbtemperaturbereich von 2.700 bis 4.000 K ist diese Leuchte ein Allrounder erster Klasse. Die Systemeffizienz von bis zu 140 lm/W und eine optionale integrierte Sensorik sorgen für hohe Energiekosteneinsparungen. Außerdem ist die Installation dank gängiger 3-Punkt-Montage, seitlicher oder zentraler Einspeisung und Durchgangsverdrahtungsmöglichkeiten ein Kinderspiel. Diese Leuchte ist auf Langlebigkeit ausgelegt und hat eine durchschnittliche Lebensdauer von L80@50.000h. Aufgrund ihrer hohen Systemeffizienz und Lebensdauer ist die Leuchte BEG-förderfähig. Mit der WL140V haben wir eine Type im Portfolio, welche mit IP65 und IK10 besonders robust, vandalismussicher und für die Außenanwendung geeignet ist. Gleichzeitig umfasst diese Produktfamilie Interact Ready-Leuchten mit integrierter drahtloser Konnektivität. Wir möchten im Sinne der Nachhaltigkeit umfassend transparent sein, weshalb für alle Typen dieser Leuchtenfamilie Environmental Product Declarations (kurz EPDs) verfügbar sind. Die Leuchte ist für die Kreislaufwirtschaft entwickelt worden, weshalb z.B. das LED-Board und das Betriebsgerät ausgetauscht werden können. Außerdem kann jede Leuchte nachträglich mit unserem 3h- Notlichtumrüst-Kit ausgestattet werden. Die Installation des Kits dauert keine 2 Minuten! Die CoreLine Wand- und Deckenleuchte vereint eine hohe Wertigkeit und Qualität mit einer maximaler Flexibilität in der Anwendung und erfüllt unser CoreLine-Versprechen: Innovativ, hochwertig und einfach zu installieren!

CoreLine Wand- und Deckenleuchte

Hinweise

- Für den Betrieb im Außenbereich, nur als Wand- und Deckenleuchten, alle Kabel sollten in Innenräumen mit einer maximalen Länge von 10 Metern verlegt werden

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Nettogewicht (Stück)	0,540 kg
Portfolio	Better		
Betrieb und Elektrik		Genehmigung und Anwendung	
Eingangsspannung	- V	CE-Zeichen	Ja
Netzfrequenz	- Hz	EU RoHS-konform	Ja
IEC-Schutzklasse	-		
Mechanik und Gehäuse		Produktdaten	
Gesamte Länge	390 mm	Bestell-Produktname	WL140Z Deco Ring BK
Gesamte Breite	390 mm	Gesamtbezeichnung des Produkts	WL140Z Deco Ring BK
Gesamte Höhe	61 mm	Gesamt-Produktcode	871951453562699
Gesamter Durchmesser	390 mm	Bestellcode	53562699
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	61 x 390 x 390 mm	Material-Nr. (12NC)	911401872782
Material	Polykarbonat	Anzahl pro Verpackung	1
Schutzart (IP)	-	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514535626
Schlagfestigkeit (IK)	-	Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
Zubehörfarbe	Schwarz	EAN Umverpackung	8719514535671
Winkel	-		

