

WL140Z Deco Ring BK

911401872782



Installez plus intelligemment, terminez plus rapidement. Choisissez la fiabilité et des performances durables.

Les solutions murales CoreLine tiennent la promesse CoreLine de luminaires innovants, faciles à installer et de grande qualité. Ces luminaires circulaires et montés en surface conviennent aussi bien aux installations au plafond qu'au mur et sont faciles à appliquer dans les zones de passage, telles que les couloirs, les halls et les escaliers. Le design moderne et discret, associé à une distribution homogène de la lumière, garantit l'intégration de ce luminaire dans l'architecture de la plupart des bâtiments. Les fonctionnalités tout-en-un offrent jusqu'à trois flux lumineux et trois options de température de couleur dans un seul luminaire. Les installateurs peuvent facilement adapter le luminaire en fonction des besoins de l'application sur site. Et grâce aux connecteurs à poussoir, l'installation du CoreLine WL140V est simple et rapide. Cette gamme comprend des luminaires Interact

Ready avec communications sans fil intégrées et compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.

Mises en garde et sécurité

- Pour le fonctionnement en extérieur ; applications murales uniquement et tous les câbles doivent être acheminés à l'intérieur, à une distance maximale de 10 mètres

Informations générales

Échelle de valeur	Performance
-------------------	-------------

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	- V
Fréquence linéaire	- Hz
Classe de protection IEC	-

Mécanique et boîtier

Longueur totale	390 mm
Largeur totale	390 mm
Hauteur totale	61 mm
Diamètre total	390 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	61 x 390 x 390 mm
Matériaux	Polycarbonate
Code d'indice de protection	-
Code de protection contre les chocs méca.	-
Couleur des accessoires	Noir
Angle	-
Poids net (pièce)	0,540 kg

Données du produit

Nom du produit de la commande	WL140Z Deco Ring BK
Nom de produit complet	WL140Z Deco Ring BK
Full EOC	871951453562699
Code de commande	911401872782
Code 12NC	911401872782
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514535626
Conditionnement par carton	6
EAN/UPC - Boîte	8719514535671

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui

