

WL140Z Half-moon Ring WH

911401872982



Innovativ, hochwertig und einfach zu installieren!

Sanieren Sie mit unserer neuen CoreLine All-in 9-in-1 Wand- und Deckenleuchte – die allrounder Beleuchtungslösung für jede Anwendung! Mit bis zu neun Lichteinstellungen in einer Leuchte kann auf verschiedene Gegebenheiten vor Ort individuell eingegangen werden. Mit einem Leuchtenlichtstrom von 1.400 bis 4.000 Lumen und einem Farbtemperaturbereich von 2.700 bis 4.000 K ist diese Leuchte ein Allrounder erster Klasse. Die Systemeffizienz von bis zu 140 lm/W und eine optionale integrierte Sensorik sorgen für hohe Energiekosteneinsparungen. Außerdem ist die Installation dank gängiger 3-Punkt-Montage, seitlicher oder zentraler Einspeisung und Durchgangsverdrahtungsmöglichkeiten ein Kinderspiel. Diese Leuchte ist auf Langlebigkeit ausgelegt und hat eine durchschnittliche Lebensdauer von L80@50.000h. Aufgrund ihrer hohen Systemeffizienz und Lebensdauer ist die Leuchte BEG-förderfähig. Mit der WL140V haben wir eine Type im Portfolio, welche mit IP65 und IK10 besonders robust, vandalismussicher und für die Außenanwendung geeignet ist. Gleichzeitig umfasst diese Produktfamilie Interact Ready-Leuchten mit integrierter

drahtloser Konnektivität. Wir möchten im Sinne der Nachhaltigkeit umfassend transparent sein, weshalb für alle Typen dieser Leuchtenfamilie Environmental Product Declarations (kurz EPDs) verfügbar sind. Die Leuchte ist für die Kreislaufwirtschaft entwickelt worden, weshalb z.B. das LED-Board und das Betriebsgerät ausgetauscht werden können. Außerdem kann jede Leuchte nachträglich mit unserem 3h- Notlichtumrüst-Kit ausgestattet werden. Die Installation des Kits dauert keine 2 Minuten! Die CoreLine Wand- und Deckenleuchte vereint eine hohe Wertigkeit und Qualität mit einer maximaler Flexibilität in der Anwendung und erfüllt unser CoreLine-Versprechen: Innovativ, hochwertig und einfach zu installieren!

Hinweise

- Für den Betrieb im Außenbereich, nur als Wand- und Deckenleuchten, alle Kabel sollten in Innenräumen mit einer maximalen Länge von 10 Metern verlegt werden

Allgemeine Informationen

Portfolio	Better
-----------	--------

Zubehörfarbe	Weiß
Winkel	-
Nettogewicht (Stück)	0,740 kg

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz
IEC-Schutzklasse	-

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Mechanik und Gehäuse

Gesamte Länge	390 mm
Gesamte Breite	390 mm
Gesamte Höhe	88 mm
Gesamter Durchmesser	390 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	88 x 390 x 390 mm
Material	Polykarbonat
Schutzart (IP)	-
Schlagfestigkeit (IK)	-

Produktdaten

Bestell-Produktname	WL140Z Half-moon Ring WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	WL140Z Half-moon Ring WH
Gesamt-Produktcode	871951453564099
Bestellcode	8719514535640
Material-Nr. (12NC)	911401872982
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514535640
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8719514535695

Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Tender text	Tender_Text_911401872982_de_AT.txt	Herunterladen 

