

## WL140Z Half-moon Ring GR

911401873182



## Innovativ, hochwertig und einfach zu installieren!

Sanieren Sie mit unserer neuen CoreLine All-in 9-in-1 Wand- und Deckenleuchte – die allrounder Beleuchtungslösung für jede Anwendung! Mit bis zu neun Lichteinstellungen in einer Leuchte kann auf verschiedene Gegebenheiten vor Ort individuell eingegangen werden. Mit einem Leuchtenlichtstrom von 1.400 bis 4.000 Lumen und einem Farbtemperaturbereich von 2.700 bis 4.000 K ist diese Leuchte ein Allrounder erster Klasse. Die Systemeffizienz von bis zu 140 lm/W und eine optionale integrierte Sensorik sorgen für hohe Energiekosteneinsparungen. Außerdem ist die Installation dank gängiger 3-Punkt-Montage, seitlicher oder zentraler Einspeisung und Durchgangsverdrahtungsmöglichkeiten ein Kinderspiel. Diese Leuchte ist auf Langlebigkeit ausgelegt und hat eine durchschnittliche Lebensdauer von L80@50.000h. Aufgrund ihrer hohen Systemeffizienz und Lebensdauer ist die Leuchte BEG-förderfähig. Mit der WL140V haben wir eine Type im Portfolio, welche mit IP65 und IK10 besonders robust, vandalismussicher und für die Außenanwendung geeignet ist. Gleichzeitig umfasst diese Produktfamilie Interact Ready-Leuchten mit integrierter

drahtloser Konnektivität. Wir möchten im Sinne der Nachhaltigkeit umfassend transparent sein, weshalb für alle Typen dieser Leuchtenfamilie Environmental Product Declarations (kurz EPDs) verfügbar sind. Die Leuchte ist für die Kreislaufwirtschaft entwickelt worden, weshalb z.B. das LED-Board und das Betriebsgerät ausgetauscht werden können. Außerdem kann jede Leuchte nachträglich mit unserem 3h- Notlichtumrüst-Kit ausgestattet werden. Die Installation des Kits dauert keine 2 Minuten! Die CoreLine Wand- und Deckenleuchte vereint eine hohe Wertigkeit und Qualität mit einer maximaler Flexibilität in der Anwendung und erfüllt unser CoreLine-Versprechen: Innovativ, hochwertig und einfach zu installieren!

## Hinweise

- Für den Betrieb im Außenbereich, nur als Wand- und Deckenleuchten, alle Kabel sollten in Innenräumen mit einer maximalen Länge von 10 Metern verlegt werden

## Allgemeine Informationen

|           |        |
|-----------|--------|
| Portfolio | Better |
|-----------|--------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Zubehörfarbe         | Grau     |
| Winkel               | -        |
| Nettogewicht (Stück) | 0,740 kg |

## Betrieb und Elektrik

|                  |      |
|------------------|------|
| Eingangsspannung | - V  |
| Netzfrequenz     | - Hz |
| IEC-Schutzklasse | -    |

## Genehmigung und Anwendung

|                 |    |
|-----------------|----|
| CE-Zeichen      | Ja |
| EU RoHS-konform | Ja |

## Mechanik und Gehäuse

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Gesamte Länge                       | 390 mm            |
| Gesamte Breite                      | 390 mm            |
| Gesamte Höhe                        | 88 mm             |
| Gesamter Durchmesser                | 390 mm            |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 88 x 390 x 390 mm |
| Material                            | Polykarbonat      |
| Schutzart (IP)                      | -                 |
| Schlagfestigkeit (IK)               | -                 |

## Produktdaten

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Bestell-Produktname             | WL140Z Half-moon Ring GR |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | WL140Z Half-moon Ring GR |
| Gesamt-Produktcode              | 871951453566499          |
| Bestellcode                     | 8719514535664            |
| Material-Nr. (12NC)             | 911401873182             |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                        |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8719514535664            |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 6                        |
| EAN Umverpackung                | 8719514535718            |

## Zugehörige Dokumente

| Dokumente und Zertifikate | Dokumentname                                                                                 | Herunterladen                                                                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tender text               | Tender_Text_911401873182_de_DE.txt                                                           | <a href="#">Herunterladen</a>  |
| Tender text GAEB          | Philips_CoreLine-Wand-und-Deckenleuchte_WL140Z-Half-moon-Ring-GR_GAEB-Ausschreibungstext.x81 | <a href="#">Herunterladen</a>  |

