

WL140Z Half-moon Ring GR

911401873182



CoreLine Aplique G2

Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. El nuevo aplique de la gama de productos CoreLine LED se puede usar para sustituir luminarias de montaje en pared o techo tradicionales con lámparas fluorescentes compactas. El proceso de selección, instalación y mantenimiento es sencillísimo.

Advertencias y seguridad

- Para funcionamiento en exteriores; aplicaciones montadas en pared solo y todos los cables deben pasar por el interior con una distancia máxima de 10 metros

Información general

Escalera de valor	Óptima
-------------------	--------

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	- V
Line Frequency	- Hz

Clase de protección IEC	-
-------------------------	---

Mecánicos y de carcasa

Longitud global	390 mm
Anchura global	390 mm
Altura global	88 mm
Diámetro global	390 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	88 x 390 x 390 mm
Material	Polycarbonato
Código de protección de entrada	-
Índice de protección frente a choque mecánico	-
Color de accesorio	Gris
Ángulo	-
Peso neto (pieza)	0,740 kg

Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	WL140Z Half-moon Ring GR
Nombre completo del producto	WL140Z Half-moon Ring GR
Full EOC	871951453566499
Código de pedido	53566499
Código 12NC	911401873182
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514535664
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8719514535718