



# Appliques murales CoreLine

## WL140Z Half-moon Ring GR

- V, Gris

Les solutions murales CoreLine tiennent la promesse CoreLine de luminaires innovants, faciles à installer et de grande qualité. Ces luminaires circulaires et montés en surface conviennent aussi bien aux installations au plafond qu'au mur et sont faciles à appliquer dans les zones de passage, telles que les couloirs, les halls et les escaliers. Le design moderne et discret, associé à une distribution homogène de la lumière, garantit l'intégration de ce luminaire dans l'architecture de la plupart des bâtiments. Les fonctionnalités tout-en-un offrent jusqu'à trois flux lumineux et trois options de température de couleur dans un seul luminaire. Les installateurs peuvent facilement adapter le luminaire en fonction des besoins de l'application sur site. Et grâce aux connecteurs à poussoir, l'installation du CoreLine WL140V est simple et rapide. Cette gamme comprend des luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées et compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.

### Mises en garde et sécurité

- Pour le fonctionnement en extérieur ; applications murales uniquement et tous les câbles doivent être acheminés à l'intérieur, à une distance maximale de 10 mètres

### Données du produit

Informations générales		Fréquence linéaire	
Échelle de valeur	Performance		- Hz
		Classe de protection IEC	
			-
Fonctionnement et électricité		Mécanique et boîtier	
Tension d'entrée	- V	Longueur totale	390 mm

## Appliques murales CoreLine

Largeur totale	390 mm
Hauteur totale	88 mm
Diamètre total	390 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	88 x 390 x 390 mm
Matériaux	Polycarbonate
Code d'indice de protection	-
Code de protection contre les chocs méca.	-
Couleur des accessoires	Gris
Angle	-
Poids net (pièce)	0,740 kg

### Approbation et application

Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui

<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	WL140Z Half-moon Ring GR
Nom de produit complet	WL140Z Half-moon Ring GR
Full EOC	871951453566499
Code de commande	911401873182
Code 12NC	911401873182
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514535664
Conditionnement par carton	6
EAN/UPC - Boîte	8719514535718

