



CoreLine Wall-mounted

WL140Z Half-moon Ring GR

- V, Szary

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe moduły LED CoreLine do montażu ściennego mogą zastępować tradycyjne oprawy ściienne z kompaktowymi świetłówkami. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Oświetlenie jest przeznaczone do zastosowań zewnętrznych; do montażu ściennego. Wszelkie przewody należy poprowadzić wewnątrz pomieszczeń w maksymalnej odległości 10 metrów.

Dane produktu

Informacje ogólne		Całkowita średnica	
Tier	Wydajność		390 mm
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	
Napięcie wejściowe	- V		88 x 390 x 390 mm
Częstotliwość linii	- Hz	Materiał	
Klasa ochrony IEC	-		poliwęglan
Mechanika i korpus		Kod stopnia ochrony	
Całkowita długość	390 mm		-
Całkowita szerokość	390 mm	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	
Całkowita wysokość	88 mm		-
		Kolor akcesorium	
			Szary
		Kąt	
			-
		Waga netto (szt.)	
			0,740 kg
		Certyfikaty i zastosowania	
		Znak CE	
			Tak

CoreLine Wall-mounted

Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	WL140Z Half-moon Ring GR
Pełna nazwa produktu	WL140Z Half-moon Ring GR
Full EOC	871951453566499
Kod zamówienia	53566499

Materiał Nr (12NC)	911401873182
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514535664
Numerator – Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8719514535718

