



CoreLine Wall-mounted (seinäasennettava)

WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH

CoreLine Wall-mounted (seinäasennettava), All-in, 30 W, 12 W, 1400 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Sensoriperusteinen himmennys, MDU2, EL-ready

Seinäasennettavat CoreLine-valaisimet ovat muiden CoreLine-tuotteiden tapaan innovatiivisia, helposti asennettavia ja laadukkaita. Pyöreän muotoiset, pinta-asennettavat valaisimet voidaan asentaa sekä kattoon että seinään, ja ne sopivat erinomaisesti yleisvalaistukseen, erityisesti käytäviin ja portaikkoihin. Tuotteen nykyaikainen muotoilu on huomaamattoman tyylikäs, ja tasaisen valonjaon ansiosta valaisin sulautuu useimpien rakennusten arkkitehtuuriin. Pistoliittimien ansiosta valaisimen asennus on nopeaa ja yksinkertaista. Tuoteperheessä on myös langattomasti ohjattavia Interact Ready -valaisimia, jotka voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Ulos asennettaessa vain seinäasennus mahdollinen. Kaikkien kaapeleiden ja johtimien tulee kulkea sisätiloissa, ja niiden pituus saa olla enintään kymmenen metriä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Huollettavuusluokka	
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö	Luokka C, valaisimissa ei ole huollettavia osia, ei huollettavissa	
Liitäntälaitteet sisältyy toimitukseen	Kyllä	Takuuaika	
Arvoasteikko	Tehokas	5 vuotta	

CoreLine Wall-mounted (seinäasennettava)

Vastuullisuusluokitus	Unclassified
-----------------------	--------------

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	1 400 4 050 lm
Väriämpötila (nim.)	2700 3000 4000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	135 120 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteen väri	White
Optiikan tyyppi	Symmetrinen
Valaisimen valokeila	120°
All-in-ominaisuus	All-in, Multi Color Temperature All-in, Multi Lumen

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 or 60 Hz
Kytkeänsäätövirta	14 A
Kytkeänsäätöaika	0.007 ms
Tehonkulutus	30 12 W
Tehokerroin	0.9
Liitäntä	3-napainen pistoliitin
Kaapeli	-
Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle	32
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Harmoninen kokonaissärö	20 %

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte	Virtalähde
Ohjaustapa	Sensoriperusteinen himmennys
Vakiovalovirta (CLO)	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Optiikan suojan materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Rungon väri	Valkoinen
Optiikan suojan pinnoite	Opaali
Kokonaiskorkeus	85 mm
Kokonaisalkaisija	390 mm
Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Iskunkestävyysluokka	IK10 [20 J ilkeältä sietävä]
Asennus	Katto Seinä

Nettopaino	1,400 kg
------------	----------

Hätätiläkäyttö

Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei
Turvavalaistus	Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Sytyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Stroboskooppi-ilmion arvo (SVM)	0,4
Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikatiheys hyötykäyttöään mediaanissa (50 000 h)	5 %
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöään mediaanissa* (50 000 h)	L80

Tuotetiedot


Tuotteen nimi	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH
Tuotteen nimi	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH
EOC-koodi	872110330714999
Sähkönumero	4251925
12NC-koodi	911401873787
12NC-koodi	911401873787
Sähkönumero	4251925
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8721103307149
Tuotepakkausten määrä laatikossa	6
Laatikon EAN-koodi	8721103307194

CoreLine Wall-mounted (seinäasennettava)

Mittapiirros



Valonjakotiedot



Polar Normal (separate) - null - 911401873787

