



SmartBright All-in Floodlight

BVP158 LED60/WW_NW_CW PSU 50W SWB GM

SmartBright All-in Floodlight, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 3000K/4200K/6500K, 110°, Keamanan kelas I, Braket pemasangan

Lampu Sorot All-in SmartBright hadir dengan desain kompak dan kokoh. Ini adalah rangkaian produk baru dengan housing aluminium die-cast kokoh yang cocok untuk aplikasi luar ruangan secara umum. CCT yang dapat dipilih tersedia sehingga lebih praktis untuk berbagai kebutuhan pelanggan, menghemat lebih banyak waktu untuk pemilihan produk.

Product data

Informasi Umum		Sudut sumber cahaya	
Jumlah unit alat	1 unit	Sudut sumber cahaya	110 °
Alat	-	Warna sumber cahaya	3000K/4200K/6500K
Driver tercakup	Ya	Tipe optik	Cahaya lebar
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Penyebaran sinar lampu luminer	110°
Tangga penawaran	Nilai	Area proyeksi efektif	0,028 m ²
Periode garansi	3 tahun	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Teknis Lampu		Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Flux Cahaya	5.500 6.000 lm	Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 4200 6500 K	Lonjakan arus	1,68 A
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	110 120 lm/W	Waktu masuk tiba-tiba	0,0082 ms
Indeks renderasi warna (CRI)	80	Konsumsi Daya	50 W
Jumlah sumber cahaya	1	Faktor Daya (Fraksi)	0.9
		Koneksi	Kabel/kawat penghubung

SmartBright All-in Floodlight

Kabel	Kabel 1,0 m tanpa konektor 3 pin
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	44
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak berlaku
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material reflektor	Polikarbonat
Material optik	Kaca
Material penutup optik	Kaca keras
Warna Housing	Abu-abu
Perangkat pemasangan	Braket pemasangan
Lapisan penutup optik	Jernih
Panjang keseluruhan	232 mm
Lebar keseluruhan	174 mm
Tinggi keseluruhan	30 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	30 x 174 x 232 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK07 [2 J bertulang]
Tipe penutup optik	Kaca
Berat Bersih (Bagian)	0,870 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
-----------------------	------------------------------

Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Tanda CE	Tidak
Tanda ENEC	-
Risiko fotobiologis	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Spesifikasi risiko fotobiologis	0,2 m
Sesuai EU RoHS	Tidak
Performa temperatur lingkungan Tq	25 °C
Kisaran suhu ambient	-25 hingga +40 °C


Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	(0.44, 0.40) SDCM <5;(0.31, 0.34) SDCM≤5
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	BVP158 LED60/WW_NW_CW PSU 50W SWB GM
Nama lengkap produk	BVP158 LED60/WW_NW_CW PSU 50W SWB GM
Kode produk lengkap	872016973277399
Kode urutan	911401874286
No. Material (12NC)	911401874286
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169732773
Numerator - Pak per kotak bagian luar	16
EAN/UPC - Kantung	8720169732858

Dimensional drawing



SmartBright All-in Floodlight

