

PHILIPS

Lighting



SmartBright Hepsisi Bir Arada Projektör

BVP158 LED60/WW_NW_CW PSU 50W SWB GM

SmartBright Hepsisi Bir Arada Projektör, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 3000K/4200K/6500K, 110°, Güvenlik sınıfı I, Montaj ayağı

SmartBright Hepsisi Bir Arada Projektör aydınlatması kompakt ve dayanıklı bir tasarımla sunulur. Genel dış mekan uygulamalarına uygun, sağlam döküm alüminyum gövdeye sahip yeni bir seridir. Müşterilerin farklı gereksinimlerini daha iyi karşılar, ürün seçiminde daha fazla zaman tasarrufu sağlar, seçilebilir CCT özelliği bulunmaktadır.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Optik sistem türü	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	Geniş ışın
Sürücü	-	Etkili projeksiyon alanı	110°
Tertibat dahildir	Evet		0,028 m²
Işık kaynağı motoru türü	LED	Çalıştırma ve Elektrik	
Değer merdiveni	Değer	Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Garanti süresi	3 yıl	Hat Frekansı	50 or 60 Hz
		Kalkış Akımı	1,68 A
		Ani akım süresi	0,0082 ms
		Güç Tüketimi	50 W
		Güç Faktörü (Kesir)	0.9
		Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
		Kablo	3 kutuplu fişsiz 1,0 m uzunluğunda kablo
		MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	44
		Rastgele anahtara uygun	Yok
Işık Teknik Ayrıntıları			
Işık Akısı	5.500 6.000 lm		
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 4200 6500 K		
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	110 120 lm/W		
Renk oluşturma dizini (CRI)	80		
Işık kaynağı sayısı	1		
Işık kaynağının ışın açısı	110 °		
Işık kaynağı rengi	3000K/4200K/6500K		

SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arayüzü	-
Maksimum dim seviyesi	Yok
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Reflektör malzemesi	Polikarbon
Optik sistem malzemesi	Cam
Optik kapak malzemesi	Temperlenmiş cam
Muhafaza Rengi	Gri
Montaj cihazı	Montaj ayağı
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	232 mm
Genel genişlik	174 mm
Genel yükseklik	30 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	30 x 174 x 232 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK07 [2 J güçlendirilmiş]
Optik kapak tipi	Cam
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,870 kg
Onay ve Uygulama	
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

CE işareti	Hayır
ENEC işareti	-
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiyolojik risk teknik özelliği	0,2 m
EU RoHS ile uyumludur	Hayır
Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	-25 - +40 °C


Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.44, 0.40) SDCM <5;(0.31, 0.34) SDCM≤5
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVP158 LED60/WW_NW_CW PSU 50W SWB GM
Tam ürün adı	BVP158 LED60/WW_NW_CW PSU 50W SWB GM
Tam ürün kodu	872016973277399
Sipariş kodu	73277399
Malzeme No. (12NC)	911401874286
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169732773
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	16
EAN/UPC - Kutu	8720169732858

Boyutlu çizim



SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör

