



# Essential SmartBright Solar Flood

## BVC080 LED25/765 Solar

Lampu sorot tenaga surya dengan baterai lithium fero fosfat yang terpasang di dalam lumener, pengendali jarak jauh dan aksesori pemasangan disertakan. IP65, housing plastik. Tersedia dalam 600, 900, 1500, 2500, 3000 dan 4000 Lumens

### Warnings and Safety

- Pasang lampu di tempat yang terkena sinar matahari, bebas dari naungan pepohonan, bangunan, dan tembok, agar panel surya dapat menerima sinar matahari maksimal untuk mengisi daya baterai.
- Isi daya produk di bawah sinar matahari minimal 8 jam sebelum digunakan pertama kali.
- Lampu ini tidak memerlukan koneksi listrik eksternal. Bekerja 100% dengan energi surya.

### Product data

Informasi Umum		Kontrol dan Peredupan	
Driver tercakup	Ya	Dapat diredupkan	Tidak
Tangga penawaran	Nilai	Konfigurabilitas	Tidak dapat dikonfigurasi
Teknis Lampu		Profil peredupan surya	Pre-configured
Flux Cahaya	2.500 lm	Mekanis dan Housing	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K	Warna Housing	Abu-abu
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	150 lm/W	Panjang keseluruhan	257 mm
Indeks renderasi warna (CRI)	70	Lebar keseluruhan	215 mm
Pengoperasian dan Kelistrikan		Tinggi keseluruhan	44 mm
Tipe baterai	LiFePO4	Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	44 x 215 x 257 mm
Jam ampere baterai	14.3 Ah		
Tegangan baterai	3.2 V		
Siklus pengisian & dan pengosongan daya baterai	500		

# Essential SmartBright Solar Flood

Material	Akilonitril-butadiene-stirena
Lokasi baterai	In built
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Tipe penutup optik	Kaca
Berat Bersih (Bagian)	2,830 kg
<b>Penyetujuan dan Aplikasi</b>	
Kisaran suhu ambien	0 °C hingga 50 °C

## Data Produk

Nama produk pesanan	BVC080 LED25/765 Solar
---------------------	------------------------

Nama lengkap produk	BVC080 LED25/765 Solar
Kode produk lengkap	692382867162499
Kode urutan	911401874902
No. Material (12NC)	911401874902
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6923828671624
Numerator - Pak per kotak bagian luar	5
EAN/UPC - Kantung	6923828671686

## Dimensional drawing

