



Reflector solar Essential SmartBright

BVC080 LED30/765 Solar

Proyector solar con batería de ferrofosfato de litio integrada en la luminaria, mando a distancia y accesorios de instalación incluidos. IP65, carcasa de plástico. Disponible en 600, 900, 1500, 2500, 3000 y 4000 lúmenes

Advertencias y seguridad

- Instala la luminaria en un lugar soleado que no esté a la sombra de árboles, edificios y paredes, así el panel solar podrá recibir el máximo de luz solar para cargar la batería.
- Carga el producto bajo la luz del sol durante al menos 8 horas antes de usarlo por primera vez.
- Esta luminaria no necesita ninguna conexión eléctrica externa. Funciona al 100% con energía solar.

Datos del producto

Información general		Controles y atenuación	
Controlador incluido	Sí	Regulable	No
Nivel	Valor	Capacidad de configuración	No configurable
Información técnica sobre la luz		Perfil de regulación solar	Pre-configured
Flujo luminoso	3.000 lm	Mecánica y carcasa	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Color de la carcasa	Gris
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	150 lm/W	Longitud total	290 mm
Índice de producción de color (IRC)	70	Ancho total	249 mm
Operación y aspectos eléctricos		Altura total	49 mm
Tipo de batería	LiFePO4	Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	49 x 249 x 290 mm
Amperes por hora de la batería	19 Ah	Material	Acrilonitrilo butadieno estireno
Voltaje de la batería	3.2 V		
Ciclos de carga y descarga de la batería	500		
Tipo de panel	Monocristalino		
Voltaje del panel	5 V		
Potencia en vatios máxima del panel	20 W		
Tipo de conexión de red	Fuera de la red		

Reflector solar Essential SmartBright

Ubicación de la batería	In built
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Tipo de cubierta óptica	Cristal
Peso neto (pieza)	3,700 kg
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-0 °C a 50 °C
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BVC080 LED30/765 Solar

Nombre del producto completo	BVC080 LED30/765 Solar
Full EOC	692382867163199
Código del pedido	911401875002
N.º de material (12NC)	911401875002
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	6923828671631
Numerador: paquetes por caja externa	5
EAN/UPC - Caja	6923828671693

Plano de dimensiones

