



Projecteur solaire Essential Smartbright

BVC080 LED30/765 Solar

Kit de bricolage d'éclairage par projecteur solaire avec batterie au lithium ferro phosphate intégrée au luminaire, télécommande et accessoires d'installation inclus. Construction en plastique ABS IP 65 pour la robustesse et la longévité. Disponible en 600, 900 et 1500 lumens

Mises en garde et sécurité

• Ce produit comprend des batteries rechargeables qui doivent être correctement chargées à l'énergie solaire avant utilisation.

Données du produit

Informations générales		Type de connexion au réseau	Hors réseau
Ballast/pilote inclus	Oui	Commandes et gradation	
Échelle de valeur	Valeur	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Données techniques de l'éclairage		Possibilités de configuration	Non configurable
Flux lumineux	3 000 lm	Profil de gradation solaire	Pre-configured
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Mécanique et boîtier	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	150 lm/W	Couleur du boîtier	Gris
Indice de rendu de couleur (IRC)	70	Longueur totale	290 mm
Fonctionnement et électricité		Largeur totale	249 mm
Type de piles	LiFePO4	Hauteur totale	49 mm
Capacité de la batterie (ampère-heure)	19 Ah	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	49 x 249 x 290 mm
Tension de la batterie	3.2 V	Matériaux	Styrène-butadiène-acrylonitrile
Cycles de charge et décharge de la batterie	500	Emplacement de la batterie	In built
Type de panneau	Monocristallin	Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Tension du panneau	5 V	Type de cache optique/de lentille	Verre
Intensité de crête du panneau	20 W		

Projecteur solaire Essential Smartbright

Poids net (pièce)	3,700 kg
Approbation et application	
Plage de température ambiante	0 °C à 50 °C
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BVC080 LED30/765 Solar
Nom de produit complet	BVC080 LED30/765 Solar
Full EOC	692382867163199

Code de commande	911401875002
Code 12NC	911401875002
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	6923828671631
Conditionnement par carton	5
EAN/UPC - Boîte	6923828671693

Schéma dimensionnel

