



Reflector solar Essential SmartBright

BVC080 LED40/765 Solar

Proyector solar con batería de ferrofosfato de litio integrada en la luminaria, mando a distancia y accesorios de instalación incluidos. IP65, carcasa de plástico. Disponible en 600, 900, 1500, 2500, 3000 y 4000 lúmenes

Advertencias y seguridad

- Instala la luminaria en un lugar soleado que no esté a la sombra de árboles, edificios y paredes, así el panel solar podrá recibir el máximo de luz solar para cargar la batería.
- Carga el producto bajo la luz del sol durante al menos 8 horas antes de usarlo por primera vez.
- Esta luminaria no necesita ninguna conexión eléctrica externa. Funciona al 100% con energía solar.

Datos del producto

Información general		Tipo de panel	
Controlador incluido	Sí	Voltaje del panel	Monocristalino
Nivel	Valor	Potencia en vatios máxima del panel	5 V
Información técnica sobre la luz		Tipo de conexión de red	30 W
Flujo luminoso	4,000 lm	Fuera de la red	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Controles y atenuación	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	150 lm/W	Regulable	No
Índice de producción de color (IRC)	70	Capacidad de configuración	No configurable
Operación y aspectos eléctricos		Perfil de regulación solar	Pre-configured
Tipo de batería	LiFePO4	Mecánica y carcasa	
Amperes por hora de la batería	28.5 Ah	Color de la carcasa	Gris
Voltaje de la batería	3.2 V	Longitud total	365 mm
Ciclos de carga y descarga de la batería	500	Ancho total	288 mm
		Altura total	60 mm
		Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	60 x 288 x 365 mm

Reflector solar Essential SmartBright

Material	Acilonitrilo butadieno estireno
Ubicación de la batería	In built
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Tipo de cubierta óptica	Cristal
Peso neto (pieza)	4.930 kg

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	-0 °C a 50 °C
-------------------------------	---------------

Información del producto

Nombre del producto del pedido	BVC080 LED40/765 Solar
--------------------------------	------------------------

Nombre del producto completo	BVC080 LED40/765 Solar
Full EOC	692382867164899
Código del pedido	911401875102
N.º de material (12NC)	911401875102
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	6923828671648
Numerador: paquetes por caja externa	2
EAN/UPC - Caja	6923828671709

Plano de dimensiones

