



Luz de holofote Solar Essential SmartBright

BVC080 LED40/765 Solar

Projetor Solar com bateria de lítio ferrofosfato integrada na luminária, controle remoto e acessórios de instalação incluídos. IP65, corpo em plástico. Disponível em 600, 900, 1500, 2500, 3000 e 4000 lúmens

Avisos e Segurança

- Instale a luminária em um local ensolarado, sem sombra de árvores, edifícios e paredes, para que o painel solar possa receber o máximo de luz solar para carregar a bateria.
- Carregue o produto sob luz solar por pelo menos 8 horas antes de usá-lo pela primeira vez.
- Esta luminária não precisa de nenhuma ligação elétrica externa. Funciona 100% com energia solar.

Dados do produto

Informações gerais		Tensão do painel		5 V
Driver incluído	Sim	Potência de pico do painel	30 W	
Escala de valor	Valor	Tipo de conexão em rede	Fora do grid	
Dados técnicos de luz		Controles e dimerização		
Fluxo luminoso	4.000 lm	Regulável	Não	
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	6500 K	Configurabilidade	Não configurável	
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	150 lm/W	Perfil de dimerização solar	Pre-configured	
Color rendering index (CRI)	70	Dados mecânicos e de compartimento		
Dados elétricos e de operação		Cor do compartimento	Cinza	
Tipo de bateria	LiFePO4	Comprimento geral	365 mm	
Amperes-hora da bateria	28.5 Ah	Largura total	288 mm	
Tensão da bateria	3.2 V	Altura geral	60 mm	
Ciclos de carga e descarga da bateria	500	Dimensões (altura x largura x profundidade)	60 x 288 x 365 mm	
Tipo de painel	Monocristalino	Material	Acrilonitrila butadieno estireno	

Luz de holofote Solar Essential SmartBright

Local da bateria	In built
Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Tipo de acessório de difusor ótico	Vidro
Peso líquido (peça)	4,930 kg
Aprovação e aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	0 °C a 50 °C
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BVC080 LED40/765 Solar
Nome do produto completo	BVC080 LED40/765 Solar

Full EOC	692382867164899
Descrição do código local	BVC080 LED40/765 Solar
Código de encomenda	911401875102
Nº do material (12NC)	911401875102
Código local	911401875102
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	6923828671648
Numerador SAP — Embalagens por exterior	2
EAN/UPC – caixa	6923828671709

Desenho dimensional

