



# SmartBright All-in Floodlight

## BVP158 LED84/WW\_NW\_CW PSU 70W SWB GM

SmartBright All-in Floodlight, 7700 lm, 8400 lm, 70 W, 3000K/4200K/6500K, 110°, Keamanan kelas I, Braket pemasangan

Lampu Sorot All-in SmartBright hadir dengan desain kompak dan kokoh. Ini adalah rangkaian produk baru dengan housing aluminium die-cast kokoh yang cocok untuk aplikasi luar ruangan secara umum. CCT yang dapat dipilih tersedia sehingga lebih praktis untuk berbagai kebutuhan pelanggan, menghemat lebih banyak waktu untuk pemilihan produk.

### Product data

Informasi Umum		Sudut sumber cahaya	
Jumlah unit alat	1 unit	Sudut sumber cahaya	110 °
Alat	-	Warna sumber cahaya	3000K/4200K/6500K
Driver tercakup	Ya	Tipe optik	Cahaya lebar
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Penyebaran sinar lampu luminer	110°
Tangga penawaran	Nilai	Area proyeksi efektif	0,038 m <sup>2</sup>
Periode garansi	3 tahun	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Teknis Lampu		Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Flux Cahaya	7.700 8.400 lm	Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 4200 6500 K	Lonjakan arus	3,64 A
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	110 120 lm/W	Waktu masuk tiba-tiba	0,0222 ms
Indeks renderasi warna (CRI)	80	Konsumsi Daya	70 W
Jumlah sumber cahaya	1	Faktor Daya (Fraksi)	0.9
		Koneksi	Kabel/kawat penghubung

## SmartBright All-in Floodlight

Kabel	Kabel 1,0 m tanpa konektor 3 pin
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	31
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak berlaku
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

### Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku

### Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material reflektor	Polikarbonat
Material optik	Kaca
Material penutup optik	Kaca keras
Warna Housing	Abu-abu
Perangkat pemasangan	Braket pemasangan
Lapisan penutup optik	Jernih
Panjang keseluruhan	286 mm
Lebar keseluruhan	203 mm
Tinggi keseluruhan	33 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	33 x 203 x 286 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-air jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Tipe penutup optik	Kaca
Berat Bersih (Bagian)	1,480 kg

### Penyetujuan dan Aplikasi

Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
-----------------------	------------------------------

Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Tanda CE	Tidak
Tanda ENEC	-
Risiko fotobiologis	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Spesifikasi risiko fotobiologis	0,2 m
Sesuai EU RoHS	Tidak
Performa temperatur lingkungan Tq	25 °C
Kisaran suhu ambient	-25 hingga +40 °C


### Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	(0.44, 0.40) SDCM <5;(0.31, 0.34) SDCM≤5
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

### Data Produk

Nama produk pesanan	BVP158 LED84/WW_NW_CW PSU 70W SWB GM
Nama lengkap produk	BVP158 LED84/WW_NW_CW PSU 70W SWB GM
Kode produk lengkap	872016973276699
Kode urutan	911401875286
No. Material (12NC)	911401875286
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169732766
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
EAN/UPC - Kantung	8720169732841

## Dimensional drawing



## SmartBright All-in Floodlight

