



Iluminación solar Essential SmartBright

BVC080 LED30/730 Solar

Proyector solar con batería de ferrofosfato de litio integrada en la luminaria, mando a distancia y accesorios de instalación incluidos. IP65, carcasa de plástico. Disponible en 600, 900, 1500, 2500, 3000 y 4000 lúmenes

Advertencias y seguridad

- Instala la luminaria en un lugar soleado que no esté a la sombra de árboles, edificios y paredes, así el panel solar podrá recibir el máximo de luz solar para cargar la batería.
- Carga el producto bajo la luz del sol durante al menos 8 horas antes de usarlo por primera vez.
- Esta luminaria no necesita ninguna conexión eléctrica externa. Funciona al 100% con energía solar.

Datos del producto

Información general		Voltaje del panel	
Controlador incluido	Sí		5 V
Nivel	Valor	Potencia en vatios máxima del panel	20 W
		Tipo de conexión de red	Fuera de la red
Información técnica sobre la luz		Controles y atenuación	
Flujo luminoso	3,000 lm	Regulable	No
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K	Capacidad de configuración	No configurable
Índice de producción de color (IRC)	70	Perfil de regulación solar	Pre-configured
Operación y aspectos eléctricos		Mecánica y carcasa	
Tipo de batería	LiFePO4	Color de la carcasa	Gris
Amperes por hora de la batería	19 Ah	Longitud total	290 mm
Voltaje de la batería	3.2 V	Ancho total	249 mm
Ciclos de carga y descarga de la batería	500	Altura total	49 mm
Tipo de panel	Monocristalino	Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	49 x 249 x 290 mm
		Material	Acrilonitrilo butadieno estireno

Iluminación solar Essential SmartBright

Ubicación de la batería	In built
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Tipo de cubierta óptica	Cristal
Peso neto (pieza)	3.700 kg
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-0 °C a 50 °C
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BVC080 LED30/730 Solar

Nombre del producto completo	BVC080 LED30/730 Solar
Full EOC	692382867166299
Código del pedido	911401875302
N.º de material (12NC)	911401875302
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	6923828671662
Numerador: paquetes por caja externa	5
EAN/UPC - Caja	6923828671723

Plano de dimensiones

