



# Essential SmartBright Solar Flood

## BVC080 LED30/730 Solar

Lampu sorot tenaga surya dengan baterai lithium fero fosfat yang terpasang di dalam lumener, pengendali jarak jauh dan aksesori pemasangan disertakan. IP65, housing plastik. Tersedia dalam 600, 900, 1500, 2500, 3000 dan 4000 Lumens

### Warnings and Safety

- Pasang lampu di tempat yang terkena sinar matahari, bebas dari naungan pepohonan, bangunan, dan tembok, agar panel surya dapat menerima sinar matahari maksimal untuk mengisi daya baterai.
- Isi daya produk di bawah sinar matahari minimal 8 jam sebelum digunakan pertama kali.
- Lampu ini tidak memerlukan koneksi listrik eksternal. Bekerja 100% dengan energi surya.

### Product data

Informasi Umum		Kontrol dan Peredupan	
Driver tercakup	Ya	Dapat diredupkan	Tidak
Tangga penawaran	Nilai	Konfigurabilitas	Tidak dapat dikonfigurasi
Teknis Lampu		Profil peredupan surya	Pre-configured
Flux Cahaya	3.000 lm	Mekanis dan Housing	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K	Warna Housing	Abu-abu
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	140 lm/W	Panjang keseluruhan	290 mm
Indeks renderasi warna (CRI)	70	Lebar keseluruhan	249 mm
Pengoperasian dan Kelistrikan		Tinggi keseluruhan	49 mm
Tipe baterai	LiFePO4	Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	49 x 249 x 290 mm
Jam ampere baterai	19 Ah		
Tegangan baterai	3.2 V		
Siklus pengisian & dan pengosongan daya baterai	500		

# Essential SmartBright Solar Flood

Material	Akilonitril-butadiene-stirena
Lokasi baterai	In built
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Tipe penutup optik	Kaca
Berat Bersih (Bagian)	3,700 kg
<b>Penyetujuan dan Aplikasi</b>	
Kisaran suhu ambien	0 °C hingga 50 °C

## Data Produk

Nama produk pesanan	BVC080 LED30/730 Solar
---------------------	------------------------

Nama lengkap produk	BVC080 LED30/730 Solar
Kode produk lengkap	692382867166299
Kode urutan	911401875302
No. Material (12NC)	911401875302
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6923828671662
Numerator - Pak per kotak bagian luar	5
EAN/UPC - Kantung	6923828671723

## Dimensional drawing

