



# Éclairage solaire de chemin SmartBright All-in-one

## BRC010 M LED10/765 solar

Lampadaire solaire intégré avec batterie Lithium Ferro Phosphate, panneau solaire et chargeur intégrés au luminaire. Boîtier métallique, option kit de fixation murale. Capteur de mouvement à micro-ondes

### Mises en garde et sécurité

- Il n'est pas recommandé d'installer ce luminaire à plus de 4 mètres de hauteur.
- Profil de gradation réglé en usine avec détecteur à micro-ondes permettant d'optimiser le temps de fonctionnement.

### Données du produit

Informations générales		Type de panneau	
Ballast/pilote inclus	Oui	Tension du panneau	Polycristallin
Échelle de valeur	Valeur	Intensité de crête du panneau	4.5 V
		Type de connexion au réseau	6 W
		Hors réseau	
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Flux lumineux	1 000 lm	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Possibilités de configuration	Non configurable
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	150 lm/W	Profil de gradation solaire	Pre-configured
Indice de rendu de couleur (IRC)	70		
Fonctionnement et électricité		Mécanique et boîtier	
Type de piles	LiFePO4	Couleur du boîtier	Gris argent
Capacité de la batterie (ampère-heure)	5 Ah	Longueur totale	273 mm
Tension de la batterie	3.2 V	Largeur totale	183 mm
Cycles de charge et décharge de la batterie	500	Hauteur totale	60 mm

# Éclairage solaire de chemin SmartBright All-in-one

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	60 x 183 x 273 mm
Matériaux	Métal
Emplacement de la batterie	In built
Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Type de cache optique/de lentille	PS
Poids net (pièce)	1,100 kg

## Approbation et application


Plage de température ambiante	0 °C à 45 °C
-------------------------------	--------------

## Données du produit

Nom du produit de la commande	BRC010 M LED10/765 solar
-------------------------------	--------------------------

Nom de produit complet	BRC010 M LED10/765 solar
Full EOC	692382867174799
Code de commande	911401875502
Code 12NC	911401875502
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	6923828671747
Conditionnement par carton	16
EAN/UPC - Boîte	6923828671808

## Schéma dimensionnel



TYPE	W(mm)	L(mm)	H(mm)	D(mm)
1000lm	187	281	64	38
2000lm	187	397	64	48
4000lm	225	515	64	48

