



# SmartBright Solar All-in-one Pathway

## BRC010 M LED20/765 solar

Farola solar integrada con batería de Ferro Fosfato de Litio, panel solar y cargador integrado en la luminaria. Carcasa de metal, opción de kit de montaje en pared. Sensor de movimiento basado en microondas

### Advertencias y seguridad

- No se recomienda instalar esta luminaria a más de 4 metros de altura.
- Perfil de regulación de iluminación establecido de fábrica, junto con sensor de microondas para maximizar el tiempo de ejecución.

### Datos del producto

Información general	
Controlador incluido	Sí
Nivel	Valor

Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	2.000 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	150 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	70

Operación y aspectos eléctricos	
Tipo de batería	LiFePO4
Amperes por hora de la batería	11 Ah
Voltaje de la batería	3.2 V
Ciclos de carga y descarga de la batería	500
Tipo de panel	Policristalino

Voltaje del panel	4.5 V
Potencia en vatios máxima del panel	10 W
Tipo de conexión de red	Fuera de la red

Controles y atenuación	
Regulable	No
Capacidad de configuración	No configurable
Perfil de regulación solar	Pre-configured


Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Gris plata
Longitud total	393 mm
Ancho total	183 mm
Altura total	60 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	60 x 183 x 393 mm
Material	Metal
Ubicación de la batería	In built

## SmartBright Solar All-in-one Pathway

Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Tipo de cubierta óptica	Recipiente/cubierta de policarbonato
Peso neto (pieza)	1,590 kg
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Rango de temperatura ambiente	-0 °C a 45 °C
<b>Información del producto</b>	
Nombre del producto del pedido	BRC010 M LED20/765 solar
Nombre del producto completo	BRC010 M LED20/765 solar

Full EOC	692382867175499
Descripción de código local	Lum Solar AIO 2000 lm Metal Housing
Código del pedido	911401875602
N.º de material (12NC)	911401875602
Código local	911401875602
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	6923828671754
Numerador: paquetes por caja externa	8
EAN/UPC - Caja	6923828671815

### Plano de dimensiones



TYPE	W(mm)	L(mm)	H(mm)	D(mm)
1000lm	187	281	64	38
2000lm	187	397	64	48
4000lm	225	515	64	48

