



# Éclairage solaire de chemin SmartBright All-in-one

## BRC010 M LED20/765 solar

Lampadaire solaire intégré avec batterie Lithium Ferro Phosphate, panneau solaire et chargeur intégrés au luminaire. Boîtier métallique, option kit de fixation murale. Capteur de mouvement à micro-ondes

### Mises en garde et sécurité

- Il n'est pas recommandé d'installer ce luminaire à plus de 4 mètres de hauteur.
- Profil de gradation réglé en usine avec détecteur à micro-ondes permettant d'optimiser le temps de fonctionnement.

### Données du produit

Informations générales		Type de panneau	
Ballast/pilote inclus	Oui	Tension du panneau	Polycristallin
Échelle de valeur	Valeur	Intensité de crête du panneau	4.5 V
		Type de connexion au réseau	10 W
		Hors réseau	
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Flux lumineux	2 000 lm	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Possibilités de configuration	Non configurable
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	150 lm/W	Profil de gradation solaire	Pre-configured
Indice de rendu de couleur (IRC)	70		
Fonctionnement et électricité		Mécanique et boîtier	
Type de piles	LiFePO4	Couleur du boîtier	Gris argent
Capacité de la batterie (ampère-heure)	11 Ah	Longueur totale	393 mm
Tension de la batterie	3.2 V	Largeur totale	183 mm
Cycles de charge et décharge de la batterie	500	Hauteur totale	60 mm

# Éclairage solaire de chemin SmartBright All-in-one

<b>Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)</b>	60 x 183 x 393 mm	<b>Nom de produit complet</b>	BRC010 M LED20/765 solar
<b>Matériaux</b>	Métal	<b>Full EOC</b>	692382867175499
<b>Emplacement de la batterie</b>	In built	<b>Code de commande</b>	911401875602
<b>Code d'indice de protection</b>	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]	<b>Code 12NC</b>	911401875602
<b>Type de cache optique/de lentille</b>	Vasque/cache en polycarbonate	<b>Numérateur - Quantité par kit</b>	1
<b>Poids net (pièce)</b>	1,590 kg	<b>Code EAN – Produit/Boîte</b>	6923828671754
<b>Approbation et application</b>		<b>Conditionnement par carton</b>	8
<b>Plage de température ambiante</b>	0 °C à 45 °C	<b>EAN/UPC - Boîte</b>	6923828671815
<b>Données du produit</b>			
<b>Nom du produit de la commande</b>	BRC010 M LED20/765 solar		

## Schéma dimensionnel

