



# SmartBright Solar All-in-one Pathway

## BRC010 M LED40/765 solar

Farola solar integrada con batería de Ferro Fosfato de Litio, panel solar y cargador integrado en la luminaria. Carcasa de metal, opción de kit de montaje en pared. Sensor de movimiento basado en microondas

### Advertencias y seguridad

- No se recomienda instalar esta luminaria a más de 4 metros de altura.
- Perfil de regulación de iluminación establecido de fábrica, junto con sensor de microondas para maximizar el tiempo de ejecución.

### Datos del producto

Información general	
Controlador incluido	Sí
Nivel	Valor

Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	4.000 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	160 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	70

Operación y aspectos eléctricos	
Tipo de batería	LiFePO4
Amperes por hora de la batería	16,5 Ah
Voltaje de la batería	3.2 V
Ciclos de carga y descarga de la batería	500
Tipo de panel	Policristalino

Voltaje del panel	4.5 V
Potencia en vatios máxima del panel	15 W
Tipo de conexión de red	Fuera de la red

Controles y atenuación	
Regulable	No
Capacidad de configuración	No configurable
Perfil de regulación solar	Pre-configured


  

Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Gris plata
Longitud total	511 mm
Ancho total	221 mm
Altura total	60 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	60 x 221 x 511 mm
Material	Metal
Ubicación de la batería	In built

## SmartBright Solar All-in-one Pathway

<b>Código de protección de ingreso</b>	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]	<b>Full EOC</b>	692382867176199
<b>Tipo de cubierta óptica</b>	Recipiente/cubierta de policarbonato	<b>Descripción de código local</b>	Lum Solar AIO 4000 lm Metal Housing
<b>Peso neto (pieza)</b>	2.350 kg	<b>Código del pedido</b>	911401875702
<b>Aprobación y aplicación</b>		<b>N.º de material (12NC)</b>	911401875702
<b>Rango de temperatura ambiente</b>	-0 °C a 45 °C	<b>Código local</b>	911401875702
<b>Información del producto</b>		<b>Numerador: cantidad por paquete</b>	1
<b>Nombre del producto del pedido</b>	BRC010 M LED40/765 solar	<b>EAN/UPC: producto/caja</b>	6923828671761
<b>Nombre del producto completo</b>	BRC010 M LED40/765 solar	<b>Numerador: paquetes por caja externa</b>	8
		<b>EAN/UPC - Caja</b>	6923828671822

### Plano de dimensiones



TYPE	W(mm)	L(mm)	H(mm)	D(mm)
1000lm	187	281	64	38
2000lm	187	397	64	48
4000lm	225	515	64	48

