



Ledinaire panel gen5

RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW

Ledinaire panel gen5, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19

Philips Ledinaire panel Gen5 (RC065B/RC066B) ürün grubu, Philips'in yüksek kalitesini rekabetçi bir fiyatla sunan; çok çeşitli, popüler ve kullanıma hazır LED aydınlatma armatürleri içerir. Güvenilir, enerji tasarruflu ve uygun fiyatlı bu yeni nesil 600 x 600 mm, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm ve 600 x 1200 Ledinaire LED panel ışıkları, çok çeşitli genel aydınlatma uygulamalarında tüm ortama yayılan, konforlu aydınlatma için tasarlanmıştır. Farklı tavan türlerine kolay kurulum için, Ledinaire panel aydınlatma serimize uygun ve tam ihtiyacınız olan aksesuarlar da mevcuttur.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Birleşik parlama derecesi CEN	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	19	
Tertibat dahildir	Evet	Çalıştırma ve Elektrik	
Değer merdiveni	Değer	Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Garanti süresi	5 yıl	Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Işık Teknik Ayrıntıları		Kalkış Akımı	16 A
Işık Akısı	3.400 lm	Ani akım süresi	0,2 ms
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K	Güç Tüketimi	28 W
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	120 lm/W	Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80	Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Işık kaynağının ışın açısı	90°	Kablo	2x0,75 mm ²
Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz	MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	17
Optik sistem türü	90° ışın açısı	Rastgele anahtara uygun	Yok
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	90°	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
		Toplam harmonik bozulma	20 %

Ledinaire panel gen5

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Sürücü/güç ünitesi/trafo	DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi
Kontrol arayüzü	DALI
Sabit ışık çıkışı	Hayır
DALI Standardı	DALI-2™
Maksimum dim seviyesi	1%

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Çelik
Reflektör malzemesi	Akrilat
Optik sistem malzemesi	Polistiren
Optik kapak malzemesi	Akrilat
Sabitleme malzemesi	-
Muhafaza Rengi	Beyaz
Optik kapak kaplaması	Mikroprizmatik lens
Toplam uzunluk	595 mm
Genel genişlik	595 mm
Genel yükseklik	60 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	60 x 595 x 595 mm
Uyumlu tavan veya tavan kurulumu aksesuarı tipi	Visible profile ceiling version
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20/40 [Parmak korumalı; Kablo korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,650 kg

Acil Durumda Çalıştırma	
Merkezi Acil Durum	Hayır

Onay ve Uygulama	
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Fotobiyojik risk	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiyojik risk teknik özelliği	0,2 m
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Ortam sıcaklığı aralığı	-10 ila +35 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	-10% / +10%

Başlangıç renk türü	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
Renk Eşleştiriminin Standart Sapması (McAdam elipsi)	SDCM≤5

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)	
Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	7,5 %
Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN-IEC 62722-2-1)* 50.000 saat	L80
Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN-IEC 62722-2-1)* 75.000 saat	L70

Sürdürülebilirlik Verileri	
Sürdürülebilirlik derecesi	Unclassified
Onarım sınıfı	D Sınıfı Onarım - Bu ürün onarılabilir şekilde tasarlanmamıştır.
Gömülü karbon (A1-A3)	39,2 kg CO _{2e}
Üründeki geri dönüştürülmüş malzeme oranı	20,7 %
Bitmiş ürünün geri dönüştürülebilir içerik oranı	61,5 %
GWP toplam B6 (kg CO _{2eq}) Beyan Edilen Birim	Lütfen yerel enerji karışımı değerinizi kullanarak hesaplayınız: Güç Beyan Birimi (kW) * Hizmet ömrü (saat) Beyan Birimi * Enerji karışımı (kg CO ₂ eşdeğeri / kWh)
GWP toplam B6 (kg CO _{2eq}) Fonksiyonel Birim	Lütfen yerel enerji karışımı değerinizle hesaplayınız: Güç (Beyan Birimi, kW) * 1000 (lm) / Lümen çıkışı (Beyan Birimi, lm) * 35000 (saat) * Enerji karışımı (kg CO ₂ eşd. / kWh)

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW
Tam ürün adı	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW
Tam ürün kodu	872016951657199
Sipariş kodu	51657199
Malzeme No. (12NC)	911401875785
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169516571
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	4
EAN/UPC - Kutu	8720169516809

Ledinaire panel gen5

Boyutlu çizim

