



SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör

BVP158 LED120/WW_NW_CW PSU 100W SWB GM

SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör, 11000 lm, 12000 lm, 100 W, 3000K/4200K/6500K, 110°, Güvenlik sınıfı I, Montaj ayağı

SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör aydınlatması kompakt ve dayanıklı bir tasarımla sunulur. Genel dış mekan uygulamalarına uygun, sağlam döküm alüminyum gövdeye sahip yeni bir seridir. Müşterilerin farklı gereksinimlerini daha iyi karşılar, ürün seçiminde daha fazla zaman tasarrufu sağlar, seçilebilir CCT özelliği bulunmaktadır.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Optik sistem türü	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	Geniş ışın	
Sürücü	-	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	110°
Tertibat dahildir	Evet	Etkili projeksiyon alanı	0,045 m ²
Işık kaynağı motoru türü	LED	Çalıştırma ve Elektrik	
Değer merdiveni	Değer	Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Garanti süresi	3 yıl	Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Işık Teknik Ayrıntıları		Kalkış Akımı	3,84 A
Işık Akısı	11.000 12.000 lm	Ani akım süresi	0,0244 ms
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 4200 6500 K	Güç Tüketimi	100 W
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	110 120 lm/W	Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Işık kaynağı sayısı	1	Kablo	3 kutuplu fişsiz 1,0 m uzunluğunda kablo
Işık kaynağının ışın açısı	110 °	MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	22
Işık kaynağı rengi	3000K/4200K/6500K	Rastgele anahtara uygun	Yok

SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arayüzü	-
Maksimum dim seviyesi	Yok
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Reflektör malzemesi	Polikarbon
Optik sistem malzemesi	Cam
Optik kapak malzemesi	Temperlenmiş cam
Muhafaza Rengi	Gri
Montaj cihazı	Montaj ayağı
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	304 mm
Genel genişlik	220 mm
Genel yükseklik	36 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	36 x 220 x 304 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Optik kapak tipi	Cam
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,990 kg
Onay ve Uygulama	
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

CE işareti	Hayır
ENEC işareti	-
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiyolojik risk teknik özelliği	0,2 m
EU RoHS ile uyumludur	Hayır
Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	-25 - +40 °C


Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.44, 0.40) SDCM <5;(0.31, 0.34) SDCM≤5
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVP158 LED120/WW_NW_CW PSU 100W SWB GM
Tam ürün adı	BVP158 LED120/WW_NW_CW PSU 100W SWB GM
Tam ürün kodu	872016973275999
Sipariş kodu	73275999
Malzeme No. (12NC)	911401876286
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169732759
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	6
EAN/UPC - Kutu	8720169732834

Boyutlu çizim



SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör

