Essential SmartBright : luminaire solaire en top sur mât

BPC010 LED20/MCT Solar post top Pro

Une gamme de poteaux solaires tout-en-un avec une fonction unique de température de couleur sélectionnable

Mises en garde et sécurité

- Installez le produit dans un endroit suffisamment ensoleillé, sans ombre d'arbres, de bâtiments, de murs, etc. pour une charge plus rapide de la batterie.

Données du produit

Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Échelle de valeur	Valeur
Garantie	2 ans

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	2 000 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 4000 6500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	165 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	70

Fonctionnement et électricité	
Type de piles	Lithium fer phosphate
Capacité de la batterie (ampère-heure)	10.8 Ah
Tension de la batterie	3.2 V
Type de panneau	Polycristallin
Tension du panneau	4.5 V
Intensité de crête du panneau	13 W
Type de connexion au réseau	Hors réseau

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Possibilités de configuration	Non configurable
Profil de gradation solaire	Pre-configured

Essential SmartBright : luminaire solaire en top sur mât

Mécanique et boîtier	
Couleur du boîtier	Gris
Longueur totale	420 mm
Largeur totale	420 mm
Hauteur totale	123 mm
Diamètre total	420 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	123 x 420 x 420 mm
Matériaux	Polycarbonate
Emplacement de la batterie	In built
Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Type de cache optique/de lentille	Polycarbonate
Poids net (pièce)	3,040 kg

Approbation et application	
Plage de température ambiante	0 °C à 55 °C

Performances au fil du temps (conformité à la norme IEC)	
Durée de vie L70B50	25 000 h

Données du produit	
Nom du produit de la commande	BPC010 LED20/MCT Solar post top Pro
Nom de produit complet	BPC010 LED20/MCT Solar post top Pro
Full EOC	692382861016699
Code de commande	911401876402
Code 12NC	911401876402
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	6923828610166
Conditionnement par carton	2
EAN/UPC - Boîte	6923828610210

© 2024 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.