



Ledinaire Waterdicht WT060C

WT060C LED18S/840 PSU L600 BN

Ledinaire Waterdicht WT060C, (in brown Eco Packaging), 15 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Symmetrisch, Opaal, IP66, IK08

De reeks Ledinaire waterproof (WT060) bevat een selectie van populaire gebruiksklare, waterdichte LED-balken, die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar. Ledinaire maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk, met de optie voor doorvoerbedrading.

Product gegevens

Algemene informatie		Optiektype	
Lichtbron vervangbaar	Nee		Symmetrisch
Aantal VSA's	1 unit	Bundelspreiding armatuur	120°
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Unified Glare Rating (UGR)	26
Servicetag	Nee	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lamptype	LED	Ingangsspanning	220 tot 240 V
Waardeschaal	Goed	Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Garantieperiode	5 jaar	Aanloopstroom	2,5 A
Gegevens lichttechniek		Aanlooptijd inschakelpiek	0,095 ms
Lichtstroom	1.800 lm	Energieverbruik	15 W
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Arbeidsfactor	0,9
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	120 lm/W	Aansluiting	Aansluitunit 2-polig
Kleurweergave-index (CRI)	>80	Kabel	-
Bundelhoek lichtbron	120 graden	Aantal producten op MCB van 16 A type B	55
Kleur lichtbron	840 neutraalwit	Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja
		IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II

Ledinaire Waterdicht WT060C

Totale harmonische vervorming	20 %
-------------------------------	------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Driver/voedingsunit/transformator	Voedingsunit (aan/uit)
Lichtregeling	-
Constante lichtopbrengst	Nee
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation materiaal	Roestvast staal
Kleur behuizing	Grijs
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	611 mm
Totale breedte	69 mm
Totale hoogte	59 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	59 x 69 x 611 mm
Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Nettogewicht (per stuk)	0,310 kg

Keurmerken en classificaties

Gloeiraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	1,6
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	<5
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Standaardafwijking kleurcombinatie (McAdam-SDCM≤5 ellips)

Prestaties gedurende tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	7,5 %
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	L70
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 75.000 uur	-

Duurzaamheidsgegevens

Sustainability rating	Unclassified
Reparatieklasse	Reparatie Klasse D, product is niet ontworpen om gerepareerd te worden.
Ingebedde koolstof (A1-A3)	4,88 kg CO ₂ e
Verhouding van bewerkte materialen in product	20,8 %
Recyclebare inhoudsverhouding van het eindproduct	55,2 %
GWP totaal B6 (kg CO ₂ eq) Opgegeven eenheid	Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Vermogen (kW, aangegeven eenheid) * Levensduur (uren, aangegeven eenheid) * Energiemix (kg CO ₂ eq / kWh)
GWP totaal B6 (kg CO ₂ eq) Functionele eenheid	Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Aangegeven vermogen (kW) * 1000 (lm) / lumenoutput (lm) Aangegeven eenheid * 35000 (uur) * energiemix (kg CO ₂ eq / kWh)


Productgegevens

Productnaam voor bestelling	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN
Volledige productnaam	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN
Full EOC	871016336007299
Bestelcode	8710163360072
Materiaalnr. (12NC)	911401876480
Lokale code	36007299
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8710163360072
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8710163360195

Ledinaire Waterdicht WT060C

Maatschets

WT060C



Model	A	B	C	D	E	F	G
L180	28	28	28	180	180	180	
L240	28	28	28	240	240	240	
L300	28	28	28	300	300	300	
L360	28	28	28	360	360	360	85x2

