



Essential SmartBright Solar Post Top

BPC010 LED30/MCT Solar post top Pro

Una gama de postes solares todo en uno con una característica única de temperatura de color seleccionable

Advertencias y seguridad

- Instala el producto en un lugar con suficiente luz solar, sin cobertura de árboles, edificios, paredes, etc. para que la batería se cargue más rápido.

Datos del producto

Información general	
Controlador incluido	Sí
Nivel	Valor
Periodo de garantía	2 años

Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	3.000 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 4000 6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	165 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	70

Operación y aspectos eléctricos	
Tipo de batería	Litio ferrofosfato
Amperes por hora de la batería	14.4 Ah
Voltaje de la batería	3.2 V
Tipo de panel	Policristalino
Voltaje del panel	4.5 V
Potencia en vatios máxima del panel	13 W

Tipo de conexión de red	Fuera de la red
-------------------------	-----------------

Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Capacidad de configuración	No configurable
Perfil de regulación solar	Pre-configured

Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Gris
Longitud total	420 mm
Ancho total	420 mm
Altura total	123 mm
Diámetro total	420 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	123 x 420 x 420 mm
Material	Policarbonato
Ubicación de la batería	In built
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Tipo de cubierta óptica	Policarbonato

Essential SmartBright Solar Post Top

Peso neto (pieza)	3,040 kg
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-0 °C a 55 °C
Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Vida útil media L70B50	25.000 hora(s)
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BPC010 LED30/MCT Solar post top Pro

Nombre del producto completo	BPC010 LED30/MCT Solar post top Pro
Full EOC	692382861017399
Código del pedido	911401876502
N.º de material (12NC)	911401876502
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	6923828610173
Numerador: paquetes por caja externa	2
EAN/UPC - Caja	6923828610227

