

PHILIPS

Lighting



Essential SmartBright Solar Direk Üstü

BPC010 LED30/MCT Solar post top Pro

Seçilebilir renk sıcaklığının benzersiz özelliğine sahip komple güneş enerjili direk üstü serisi

Güvenlik ve uyarılar

- Pilin daha hızlı şarj edilmesi için ürünü ağaç, bina, duvar vb. gölgesi olmayan, yeterli güneş ışığı alan bir yere kurun.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Değer merdiveni	Değer
Garanti süresi	2 yıl

Işık Teknik Ayrıntılar	
Işık Akısı	3.000 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 4000 6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	165 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	70

Çalıştırma ve Elektrik	
Pil tipi	Lityum Demir Fosfat
Pil amper saat	14,4 Ah
Pil voltajı	3,2 V
Panel tipi	Çok kristalli
Panel voltajı	4,5 V
Panel tepe gücü	13 W
Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılmaz
Solar dim etme profili	Pre-configured

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Rengi	Gri
Toplam uzunluk	420 mm
Genel genişlik	420 mm
Genel yükseklik	123 mm
Toplam çap	420 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	123 x 420 x 420 mm
Malzeme	Polikarbon
Pil konumu	In built
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	3,040 kg

Essential SmartBright Solar Direk Üstü

Onay ve Uygulama	
Ortam sıcaklığı aralığı	0 °C ila 55 °C

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)	
Ortalama yararlı ömür L70B50	25.000 h

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	BPC010 LED30/MCT Solar post top Pro
Tam ürün adı	BPC010 LED30/MCT Solar post top Pro

Tam ürün kodu	692382861017399
Sipariş kodu	61017399
Malzeme No. (12NC)	911401876502
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	6923828610173
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	2
EAN/UPC - Kutu	6923828610227

