



# Essential SmartBright Solar Post Top

## BPC010 LED40/MCT Solar post top Pro

Una gama de postes solares todo en uno con una característica única de temperatura de color seleccionable

### Advertencias y seguridad

- Instala el producto en un lugar con suficiente luz solar, sin cobertura de árboles, edificios, paredes, etc. para que la batería se cargue más rápido.

### Datos del producto

Información general		Tipo de conexión de red	
Controlador incluido	Sí	Fuera de la red	
Nivel	Valor	Controles y atenuación	
Período de garantía	2 años	Regulable	Sí
Información técnica sobre la luz		Capacidad de configuración	No configurable
Flujo luminoso	4,000 lm	Perfil de regulación solar	Pre-configured
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 4000 6500 K	Mecánica y carcasa	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	165 lm/W	Color de la carcasa	Gris
Índice de producción de color (IRC)	70	Longitud total	420 mm
Operación y aspectos eléctricos		Ancho total	420 mm
Tipo de batería	Litio ferrofosfato	Altura total	123 mm
Amperes por hora de la batería	14.4 Ah	Diámetro total	420 mm
Voltaje de la batería	3.2 V	Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	123 x 420 x 420 mm
Tipo de panel	Policristalino	Material	Policarbonato
Voltaje del panel	4.5 V	Ubicación de la batería	In built
Potencia en vatios máxima del panel	15 W	Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
		Tipo de cubierta óptica	Policarbonato

## Essential SmartBright Solar Post Top

Peso neto (pieza)	3.450 kg
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Rango de temperatura ambiente	-0 °C a 55 °C
<b>Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)</b>	
Vida útil media L70B50	25.000 hora(s)
<b>Información del producto</b>	
Nombre del producto del pedido	BPC010 LED40/MCT Solar post top Pro

Nombre del producto completo	BPC010 LED40/MCT Solar post top Pro
Full EOC	692382861018099
Código del pedido	911401876602
N.º de material (12NC)	911401876602
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	6923828610180
Numerador: paquetes por caja externa	2
EAN/UPC - Caja	6923828610234

