



# Essential SmartBright Solar Post Top

## BPC010 LED50/MCT Solar post top Pro

Una gama de postes solares todo en uno con una característica única de temperatura de color seleccionable

### Advertencias y seguridad

- Instala el producto en un lugar con suficiente luz solar, sin cobertura de árboles, edificios, paredes, etc. para que la batería se cargue más rápido.

### Datos del producto

Información general	
Controlador incluido	Sí
Nivel	Valor
Período de garantía	2 años

  

Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	5.000 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 4000 6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	165 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	70

  

Operación y aspectos eléctricos	
Tipo de batería	Litio ferrofosfato
Amperes por hora de la batería	21.6 Ah
Voltaje de la batería	3.2 V
Tipo de panel	Policristalino
Voltaje del panel	4.5 V
Potencia en vatios máxima del panel	20 W

  

Tipo de conexión de red	Fuera de la red
-------------------------	-----------------

  

Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Capacidad de configuración	No configurable
Perfil de regulación solar	Pre-configured

  

Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Gris
Longitud total	520 mm
Ancho total	520 mm
Altura total	137 mm
Diámetro total	520 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	137 x 520 x 520 mm
Material	Policarbonato
Ubicación de la batería	In built
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Tipo de cubierta óptica	Policarbonato

## Essential SmartBright Solar Post Top

<b>Peso neto (pieza)</b>	5,190 kg	<b>Full EOC</b>	692382861019799
<b>Aprobación y aplicación</b>		<b>Descripción de código local</b>	Essential SmartBright Solar Post Top
<b>Rango de temperatura ambiente</b>	-0 °C a 55 °C	<b>Código del pedido</b>	911401876702
<b>Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)</b>		<b>N.º de material (12NC)</b>	911401876702
<b>Vida útil media L70B50</b>	25.000 hora(s)	<b>Código local</b>	911401876702
<b>Información del producto</b>		<b>Numerador: cantidad por paquete</b>	1
<b>Nombre del producto del pedido</b>	BPC010 LED50/MCT Solar post top Pro	<b>EAN/UPC: producto/caja</b>	6923828610197
<b>Nombre del producto completo</b>	BPC010 LED50/MCT Solar post top Pro	<b>Numerador: paquetes por caja externa</b>	2
		<b>EAN/UPC - Caja</b>	6923828610241

