



Poste de iluminação solar Essential SmartBright

BPC010 LED50/MCT Solar post top Pro

Uma gama de postes solares tudo em um com recurso exclusivo de temperatura de cor selecionável

Avisos e Segurança

- Instale o produto em um local com luz solar adequada, sem sombras de árvores, edifícios, paredes, etc. para um carregamento mais rápido da bateria

Dados do produto

Informações gerais		Tensão do painel		4.5 V
Driver incluído	Sim	Potência de pico do painel	20 W	
Escala de valor	Valor	Tipo de conexão em rede	Fora do grid	
Período de garantia	2 anos			
Dados técnicos de luz		Controles e dimerização		
Fluxo luminoso	5.000 lm	Regulável	Sim	
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	3000 4000 6500 K	Configurabilidade	Não configurável	
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	165 lm/W	Perfil de dimerização solar	Pre-configured	
Color rendering index (CRI)	70			
Dados elétricos e de operação		Dados mecânicos e de compartimento		
Tipo de bateria	Fosfato Ferro Lítio	Cor do compartimento	Cinza	
Amperes-hora da bateria	21.6 Ah	Comprimento geral	520 mm	
Tensão da bateria	3.2 V	Largura total	520 mm	
Tipo de painel	Policristalino	Altura geral	137 mm	
		Diâmetro total	520 mm	
		Dimensões (altura x largura x profundidade)	137 x 520 x 520 mm	

Poste de iluminação solar Essential SmartBright

Material	Policarbonato
Local da bateria	In built
Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Tipo de acessório de difusor ótico	Policarbonato
Peso líquido (peça)	5,190 kg
Aprovação e aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	0 °C a 55 °C
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Vida útil média L70B50	25.000 hora(s)

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BPC010 LED50/MCT Solar post top Pro
------------------------------	-------------------------------------

Nome do produto completo	BPC010 LED50/MCT Solar post top Pro
Full EOC	692382861019799
Descrição do código local	LUMINARIA LED BPC010LED50/ MCTSolarpostto
Código de encomenda	911401876702
Nº do material (12NC)	911401876702
Código local	911401876702
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – produto/caixa	6923828610197
Numerador SAP – Embalagens por exterior	2
EAN/UPC – caixa	6923828610241

