



Lámpara solar de pared Essential SmartBright

BWS010 LED1/765 G2

Lámpara solar de pared para exteriores con batería de litio-ferrofosfato, panel solar, sensor de movimiento incorporado, interruptor para cambiar de modo y lámparas LED integradas en la carcasa de plástico ABS.

Advertencias y seguridad

- Este producto incluye baterías recargables que deben cargarse adecuadamente bajo la luz solar antes de usar.

Datos del producto

Información general	
Controlador incluido	Sí
Nivel	Valor
Período de garantía	1 años
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	100 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	>70
Operación y aspectos eléctricos	
Tipo de batería	Ion de litio - NMC
Amperes por hora de la batería	1.2 Ah
Voltaje de la batería	3.7 V

Ciclos de carga y descarga de la batería	500
Tipo de panel	Policristalino
Voltaje del panel	5.5 V
Potencia en vatios máxima del panel	0.75 W
Tipo de controlador de carga	PWM
Potencia en vatios del controlador de carga	0.75 W
Conexión	-
Cable	-
Tipo de conexión de red	Fuera de la red
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Capacidad de configuración	No configurable
Interfaz de control	-
Perfil de regulación solar	As per mode switch

Lámpara solar de pared Essential SmartBright

Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Gris
Longitud total	125 mm
Ancho total	50 mm
Altura total	185 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	185 x 50 x 125 mm
Material	Acrilonitrilo butadieno estireno
Ubicación de la batería	Inbuilt
Código de protección de ingreso	IP54 [Protección contra la acumulación de polvo, a prueba de salpicaduras]
Tipo de cubierta óptica	Sin lentes
Peso neto (pieza)	0.260 kg
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-0 °C a 45 °C
Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Vida útil media L70B50	25,000 hora(s)

Condiciones de aplicación	
Ambient temperature range for charging	0 °C to 45 °C
Rango de temperatura ambiente para la descarga (con la luz encendida)	0 °C to 45 °C
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BWS010 LED1/765 G2
Nombre del producto completo	BWS010 LED1/765 G2
Full EOC	692382861076099
Código del pedido	911401877302
N.º de material (12NC)	911401877302
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	6923828610760
Numerador: paquetes por caja externa	50
EAN/UPC - Caja	6923828610791

Plano de dimensiones

